


種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合せください。)

本体【外形寸法図→P.49】

赤色光

検出方式	形状	接続方式	検出距離	動作モード	形式		標準価格(¥)	
					NPN出力	PNP出力		
透過形 *1 (投光器 + 受光器)		ケーブル引き出しタイプ (2m) *4	30m	入光時 ON	○形E3ZR-CT61L 2M 投光器 形E3ZR-CT61L-L 2M 受光器 形E3ZR-CT61L-D 2M	○形E3ZR-CT81L 2M 投光器 形E3ZR-CT81L-L 2M 受光器 形E3ZR-CT81L-D 2M	19,800	
		M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)			○形E3ZR-CT61L-M1TJ 0.3M 投光器 形E3ZR-CT61L-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT61L-D-M1TJ 0.3M	○形E3ZR-CT81L-M1TJ 0.3M 投光器 形E3ZR-CT81L-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT81L-D-M1TJ 0.3M	22,000	
		ケーブル引き出しタイプ (2m) *4		しゃ光時 ON	○形E3ZR-CT61D 2M 投光器 形E3ZR-CT61D-L 2M 受光器 形E3ZR-CT61D-D 2M	○形E3ZR-CT81D 2M 投光器 形E3ZR-CT81D-L 2M 受光器 形E3ZR-CT81D-D 2M	19,800	
		M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)			○形E3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M 投光器 形E3ZR-CT61D-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT61D-D-M1TJ 0.3M	○形E3ZR-CT81D-M1TJ 0.3M 投光器 形E3ZR-CT81D-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT81D-D-M1TJ 0.3M	22,000	
回帰 反射形 (M.S.R. 機能付)		ケーブル引き出しタイプ (2m) *4	2.5m *3 [100mm]	入光時 ON	形E3ZR-CR61L 2M	形E3ZR-CR81L 2M	19,800	
		M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)			形E3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M	形E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M	22,000	
		ケーブル引き出しタイプ (2m) *4		(耐油反射板 形E39-R1R使用)	しゃ光時 ON	○形E3ZR-CR61D 2M	○形E3ZR-CR81D 2M	19,800
		M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)				○形E3ZR-CR61D-M1TJ 0.3M	○形E3ZR-CR81D-M1TJ 0.3M	22,000
拡散 反射形		ケーブル引き出しタイプ (2m) *4	0.5m	入光時 ON	○形E3ZR-CD61L 2M	○形E3ZR-CD81L 2M	19,800	
		M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)			○形E3ZR-CD61L-M1TJ 0.3M	○形E3ZR-CD81L-M1TJ 0.3M	22,000	
		ケーブル引き出しタイプ (2m) *4		しゃ光時 ON	形E3ZR-CD61D 2M	形E3ZR-CD81D 2M	19,800	
		M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)			形E3ZR-CD61D-M1TJ 0.3M	形E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M	22,000	

*1.透過形の標準価格、標準在庫は投光器・受光器セットのものです。投光器や受光器単体でのご注文はできません。

*2.反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。

*3.センサと反射板の距離は、[]内の数値以上離して設定してください。

*4.ケーブル長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例：E3ZR-CT61L 5M)

アクセサリ(別売)

センサ/Oコネクタ(M12、片側コネクタ) (コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

形状	ケーブル外径(mm)	ケーブル長	センサ/Oコネクタ形式	標準価格(¥)	適用光電センサ形式
スマートクリック耐油コネクタ ストレート型 	φ4	2m	○形XS5FR-D423-D80-RB1	6,000	形E3ZR-C□□1□-M1TJ
		5m	○形XS5FR-D423-G80-RB1	10,800	
		10m	形XS5FR-D423-J80-RB1	19,200	

注. コネクタの詳細や、両側コネクタに関しては形XS5□R→53ページをご覧ください。

スリット (透過形)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

スリット幅	検出距離(参考値)		形式	標準価格(¥)	数量
	形E3ZR-CT□				
φ1mm	0.2m		○形E39-S77A	1,000	投/受光器各1枚
φ2mm	0.8m		○形E39-S77B		