

## 種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

■単品形式……………操作部・ランプ部・スイッチ部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせさせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

### ●操作部

#### 〈照光タイプ〉LED用

形状	長方形	正方形	丸形
操作部の色			
赤	◎形A3CJ-500R	◎形A3CA-500R	◎形A3CT-500R
黄	◎形A3CJ-500Y	◎形A3CA-500Y	◎形A3CT-500Y
緑	◎形A3CJ-500GY	◎形A3CA-500GY	◎形A3CT-500GY
白	◎形A3CJ-500W	◎形A3CA-500W	◎形A3CT-500W
標準価格(¥)	159	161	159

注. 赤、黄、白はLEDランプと白熱ランプ共用です。

#### 〈非照光タイプ〉

形状	長方形	正方形	丸形
操作部の色			
赤	◎形A3CJ-500R	◎形A3CA-500R	◎形A3CT-500R
黄	◎形A3CJ-500Y	◎形A3CA-500Y	◎形A3CT-500Y
緑	◎形A3CJ-500G	◎形A3CA-500G	◎形A3CT-500G
白	◎形A3CJ-500W	◎形A3CA-500W	◎形A3CT-500W
青	◎形A3CJ-500A	◎形A3CA-500A	◎形A3CT-500A
黒	◎形A3CJ-501B	◎形A3CA-501B	◎形A3CT-501B
標準価格(¥)	159	161	159

注. 黒以外は白熱ランプ用と共用です。

#### 〈照光タイプ〉白熱ランプ用

形状	長方形	正方形	丸形
操作部の色			
赤	◎形A3CJ-500R	◎形A3CA-500R	◎形A3CT-500R
黄	◎形A3CJ-500Y	◎形A3CA-500Y	◎形A3CT-500Y
緑	◎形A3CJ-500G	◎形A3CA-500G	◎形A3CT-500G
白	◎形A3CJ-500W	◎形A3CA-500W	◎形A3CT-500W
青	◎形A3CJ-500A	◎形A3CA-500A	◎形A3CT-500A
標準価格(¥)	159	161	159

### ●ランプ部 LED

発光色 定格電圧	赤	黄	緑	白	標準価格 (¥)
DC5V	◎形A16-5DR	◎形A16-5DY	◎形A16-5DG	◎形A16-5DW	320
DC12V	◎形A16-12DR	◎形A16-12DY	◎形A16-12DG	◎形A16-12DW	
DC24V	◎形A16-24DR	◎形A16-24DY	◎形A16-24DG	◎形A16-24DW	

### 白熱ランプ

定格電圧	形式	標準価格 (¥)
AC/DC 6V	◎形A16-5	100
AC/DC 14V	◎形A16-12	110
AC/DC 28V	◎形A16-24	180

### ●スイッチ部

シール性		IP40							
		長方形	正方形	丸形					
形状									
接点の種類	動作機能	端子の種類	標準価格(¥)	標準価格(¥)					
一般負荷用	1a1b	モーメンタリ	はんだづけ端子	◎形A3CJ-7011	675	◎形A3CA-7011	670	◎形A3CT-7011	675
		オルタネイト		◎形A3CJ-7021	685	◎形A3CA-7021	685	◎形A3CT-7021	685
微小負荷用	1a1b	モーメンタリ	はんだづけ端子	◎形A3CJ-7111	675	◎形A3CA-7111	670	◎形A3CT-7111	675
		オルタネイト		◎形A3CJ-7121	695	◎形A3CA-7121	695	◎形A3CT-7121	695

セット組み合わせ形式…3ページ参照

■定格・性能…8ページ参照 ■外形寸法…10ページ参照  
■アクセサリ…7ページ参照