

プラグイン端子のSSR

形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状

- オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。
- 入力モジュール・出力モジュールを品揃え。
- UL、CSA、TÜV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。

RoHS適合



「ソリッドステート・リレー 共通の注意事項」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

●入力モジュール

絶縁方式	動作表示ランプ	応答速度	ロジック電圧電流	入力の定格電圧	形式	標準価格(¥)
フォト・カプラ	有	—	DC4~32V 0.1~100mA	AC100~240V	形G3R-IAZR1SN AC100-240	1,670
		高速タイプ		DC5V	形G3R-IDZR1SN DC5	1,460
		低速タイプ		◎DC12~24V	形G3R-IDZR1SN DC12-24	
				DC5V	形G3R-IDZR1SN-1 DC5	
			DC12~24V	形G3R-IDZR1SN-1 DC12-24		

●出力モジュール

絶縁方式	動作表示ランプ	ゼロクロス機能	出力の定格電圧	入力の定格電圧	形式	標準価格(¥)
フォト・トライアック	有	有	2A AC100~240V	DC5~24V	◎形G3R-OA202SZN DC5-24	1,680
		無			◎形G3R-OA202SLN DC5-24	1,500
フォト・カプラ		—	2A DC5~48V		◎形G3R-ODX02SN DC5-24	1,550
			1.5A DC48~200V		形G3R-OD201SN DC5-24	