

表示灯

# M22N

## φ22mm 表示灯

短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現  
 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加



**NEW**

- 作業性
  - 配線方向変更で配線部の視認性アップ (プッシュインPlus端子台タイプ)
  - 丸型圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造 (ねじ端子台タイプ)
- 小型化
  - 配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)
  - 短胴設計
- 品揃え
  - グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応
  - φ22.3、φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能
  - 表示灯の色/形状ともに豊富な品揃え
  - 保護構造として、IP66、NEMA 4X、13に準拠

⚠ 「押ボタンスイッチ/表示灯 共通の注意事項」および88ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

## 照光部の色

	赤	緑	黄	白	青	橙	白
非点灯時							
点灯時	赤	緑	黄	白	青	橙	乳白*

\* 照光部の色が透明/白 (記号: TW) とLEDランプ色が黄 (記号: Y) を組み合わせた場合の点灯色を示しています。