


## アナログ出力ユニット

種類	商品名称	仕様							形式	標準価格 (¥)	海外規格
		出力 点数	出力 レンジ	分解能	出力設定値、 10進数 (0~100%)	精度(25℃)	変換時間	I/Oリフレッ シュ方式			
NX シリーズ アナログ 出力 ユニット	電圧出力 タイプ 	2点	-10~+10V	1/8000	-4000~ 4000	±0.3% (フルスケール)	250 μs/点	フリーラン	◎形NX-DA2603	75,000	UC1、 N、L、 CE、 RCM、 KC
				1/30000	-15000~ 15000	±0.1% (フルスケール)	10 μs/点	フリーラン/ 入出力同期	◎形NX-DA2605	120,000	
		4点		1/8000	-4000~ 4000	±0.3% (フルスケール)	250 μs/点	フリーラン	◎形NX-DA3603	125,000	
				1/30000	-15000~ 15000	±0.1% (フルスケール)	10 μs/点	フリーラン/ 入出力同期	◎形NX-DA3605	170,000	
	電流出力 タイプ 	2点	4~20mA	1/8000	0~8000	±0.3% (フルスケール)	250 μs/点	フリーラン	◎形NX-DA2203	75,000	
				1/30000	0~30000	±0.1% (フルスケール)	10 μs/点	フリーラン/ 入出力同期	形NX-DA2205	120,000	
		4点		1/8000	0~8000	±0.3% (フルスケール)	250 μs/点	フリーラン	形NX-DA3203	125,000	
				1/30000	0~30000	±0.1% (フルスケール)	10 μs/点	フリーラン/ 入出力同期	形NX-DA3205	170,000	

## オプション品

商品名称	仕様	形式	標準価格 (¥)	海外規格
誤挿入防止ピン	10台分 (端子台用30個、ユニット本体用30個)	形NX-AUX02	1,000	—

商品名称	仕様				形式	標準価格 (¥)	海外規格
	端子数	列番号印刷	接地端子	電流容量			
端子台	8	A/B	なし	10A	形NX-TBA082	700	—
	12				◎形NX-TBA122		
	16				形NX-TBA162		

## 付属品

付属品はありません。