

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)と プログラマブルコントローラI/Oユニットを ワンタッチで配線

シールドあり



定格／性能

定格電流	1A
定格電圧	AC125V DC24V
接触抵抗	20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) *1
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧	AC500V 1min. (リーク電流1mA以下) *2
使用周囲温度	0～+80℃

*1. コネクタ部の接触抵抗です。

*2. コネクタ部の耐電圧です。

材質／処理

項目	部品名		材質/処理	
コネクタ	形XG4M-2030 形XG4M-3430 形XG4M-4030	ハウジング カバー	ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色	
		コンタクト	接触部	リン青銅/ニッケル下地金メッキ (0.15μm)
	圧接部		リン青銅/ニッケル下地錫メッキ (2.0μm)	
	形XG4T-2004/4004	ストレインリリーフ ハウジング	ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 ポリエステル樹脂(UL94V-0)/黒色	
	FCN-367J024-AU/F FCN-367J040-AU/F *	コンタクト	接触部	銅合金/金メッキ
			圧接部	銅合金/錫メッキ
スクリューねじ			鋼/ニッケルメッキ	
ケーブル	UL2464インターフェースケーブル		AWG28/シールドあり	
圧着端子	先開形圧着端子		1.25Y AS3.5 相当品	

*富士通コンポーネント(株)製の形式です。


XW2Z-□□□A

コネクタ：富士通コンポーネント(株)製 24極 - MILコネクタ 20極

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

外観	形式	ケーブル長さL(m)	標準価格(¥)
	◎形XW2Z-050A	0.5	4,700
	◎形XW2Z-100A	1	5,250
	◎形XW2Z-150A	1.5	5,900
	◎形XW2Z-200A	2	6,300
	◎形XW2Z-300A	3	7,550
	◎形XW2Z-500A	5	9,800
	形XW2Z-700A	7	10,200
	◎形XW2Z-010A	10	13,600
	形XW2Z-15MA	15	19,600
	形XW2Z-20MA	20	24,500

ケーブル長さL (m)



配線図

