

呼び圧力 10K (5K ねじ込みフランジ除く)

SCS13(SUS304)

検査圧力(漏れ)0.6MPa(空圧)

単位:mm

品名	RL 径違いエルボ	RT 径違いチーズ
形		
状		
呼び径(φ)	A ₆	A ₇
1/4 × 1/8	18	18
3/8 × 1/4	20	22
1/2 × 1/4	24	24
1/2 × 3/8	26	25
3/4 × 1/4	25	28
3/4 × 3/8	28	28
3/4 × 1/2	29	30
1 × 3/8	30	31
1 × 1/2	32	33
1 × 3/4	34	35
1 1/4 × 1/2	34	37
1 1/4 × 3/4	38	40
1 1/4 × 1	40	42
1 1/2 × 3/4	38	43
1 1/2 × 1	41	45
1 1/2 × 1 1/4	45	48
2 × 1	44	51
2 × 1 1/4	48	54
2 × 1 1/2	52	55

品名	UL ユニオンエルボ		
形			
状			
呼び径(φ)	E	F	Se
3/8	49	24	35
1/2	54.5	28	40
3/4	64	33	47
1	73	38	57

- ユニオン用ガスケットは、テフロン製も用意しております。(部品のみ)
- ユニオンエルボ用ガスケットは、ノンアスベスト(P/φ5650)です。使用温度は20℃~130℃です。(2005年6月1日より実施)
- Sは、二面幅です。(3/8~1"八角ナット)

品名	IU-S 絶縁ユニオンSGP&SUS用	IU-V 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用				
形						
状						
呼び径(φ)	L ₁	R _c	R	L ₁	R _c	R
1/2	62	1/2	1/2	65	1/2	1/2
3/4	68	3/4	3/4	70	3/4	3/4
1	79	1	1	82	1	1
1 1/2	97	1 1/2	1 1/2	99	1 1/2	1 1/2
2	110	2	2	112	2	2

- IU-Sの耐熱温度は100℃、IU-Vの耐熱温度は40℃です。

品名	5SF JIS 5K ねじ込みフランジ							
形								
状								
呼び径(φ)	D	T	ボルト穴		ボルトのねじの呼び		A	B
1/2	80	9	60	4	12	M10	13	27
3/4	85	10	65	4	12	M10	15	33
1	95	10	75	4	12	M10	17	41
1 1/4	115	12	90	4	15	M12	19	50
1 1/2	120	12	95	4	15	M12	20	56
2	130	14	105	4	15	M12	24	69
2 1/2	155	14	130	4	15	M12	27	86
3	180	14	145	4	19	M16	30	99
4	200	16	165	8	19	M16	36	127
フランジ寸法 規格 JIS B 2220-2004								

品名	10SF JIS 10K ねじ込みフランジ							
形								
状								
呼び径(φ)	D	T	ボルト穴		ボルトのねじの呼び		A	B
1/2	95	12	70	4	15	M12	16	27
3/4	100	14	75	4	15	M12	20	33
1	125	14	90	4	19	M16	20	41
1 1/4	135	16	100	4	19	M16	22	50
1 1/2	140	16	105	4	19	M16	24	56
2	155	16	120	4	19	M16	24	69
2 1/2	175	18	140	4	19	M16	27	86
3	185	18	150	8	19	M16	30	99
4	210	18	175	8	19	M16	36	127
フランジ寸法 規格 JIS B 2220-2004								

1. □内は、SCS13のみ製作しています。