

# 信号ケーブル分類表

項	適応製品	ケーブル	型名・仕様	
1	MP- 610・610B・750・9100 9120・9200・940A・963 MP- 810B・820B・830B (MP-081+MX-005シリーズ)	3C-2V (高周波同軸 ケーブル)	MX-005 5 m ¥3,000 (税込¥3,150) 010 10 m ¥3,600 (税込¥3,780) 015 *15 m ¥4,200 (税込¥4,410) 020 *20 m ¥4,800 (税込¥5,040)	HS12P-2 (12P2B) BNCプラグ
2	MP- 930・935・936・950・954 962 FG-1200	3C-2V (高周波同軸 ケーブル)	MX-101 1.5 m ¥3,000 (税込¥3,150) 105 5 m ¥3,600 (税込¥3,780) 110 *10 m ¥4,200 (税込¥4,410) 115 *15 m ¥4,800 (税込¥5,040) 120 *20 m ¥5,400 (税込¥5,670)	BNCプラグ BNCプラグ
3	MX- 000シリーズケーブル 100	P-2 (2芯外シールド 付ケーブル)	MX-603 0.3 m ¥1,500 (税込¥1,575) (中継ケーブル)	BNCジャック TM1.25-3.5S
4	MP- 610・610B・750・9100 9120・9200・940A・963 MP- 810B・820B・830B (MP-081+MX-500シリーズ)	P-2 (2芯外シールド 付ケーブル)	MX-505 5 m ¥2,200 (税込¥2,310) 510 10 m ¥2,800 (税込¥2,940) 520 20 m ¥4,000 (税込¥4,200)	HS12P-2 (12P2B) TM1.25-3.5S
5	MP-981 LG-916 MP-9820	D5-UL (複合5芯ビニール シースケーブル)	MX-7105 5 m ¥7,500 (税込¥7,875) 7110 10 m ¥10,000 (税込¥10,500) 7115 15 m ¥12,500 (税込¥13,125) 7120 20 m ¥15,000 (税込¥15,750)	R04-PB6F TM1.25-3.5S
6	MP-981 LG-916 MP-9820	D5-UL (複合5芯ビニール シースケーブル)	MX-8105 5 m ¥9,000 (税込¥9,450) 8110 10 m ¥11,500 (税込¥12,075) 8115 15 m ¥14,000 (税込¥14,700) 8120 20 m ¥16,500 (税込¥17,325)	R04-PB6F R03-PB6M
7	RP-721	R-6 (ツイストペア ケーブル)	RP-004 5 m ¥6,000 (税込¥6,300) *10 m ¥9,000 (税込¥9,450)	RM12BPE-5S TM1.25-3.5S
8	RP-721-732	R-6 (ツイストペア ケーブル)	RP-006 5 m ¥4,500 (税込¥4,725) *10 m ¥7,500 (税込¥7,875)	RM12BPE-5S
9	RP-432Z	R-8 (ツイストペア ケーブル)	RP-008 5 m ¥6,000 (税込¥6,300) *10 m ¥10,000 (税込¥10,500)	TRC116-12A10-7F
10	TM-3100シリーズ	汎用電源コード	AX-2050N 3 m ¥2,500 (税込¥2,625) 電気用品安全法適合	圧着端子M3 ACプラグ3P

\* 受注生産品

■ 1つの検出器から数台のカウンタに接続する場合は、併記のBNC-JPJを用いると便利です。

