

ケーブル

| 型名 | 品名 | 用途 | 接続元 | ケーブル長 | コネクタ | 形状 | コネクタ | 接続先 | 備考 | 価格 |
|--|-----------------|---------------------|--|-----------------------------|--|----|--|---------------------|---------------------------|---|
| AA-8801 AA-8802 AA-8803 AA-8804 | 延長信号ケーブル | センサ信号延長用 | BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ | 5 m 10 m 20 m 30 m | R03-JB6F (多治見無線製) | | R03-PB6M (多治見無線) | DGシリーズ ゲージカウンタ | センサからの最大延長ケーブルは30 m までです。 | ¥9,000 (税込¥9,450) ¥11,500 (税込¥12,075) ¥16,500 (税込¥17,325) ¥21,500 (税込¥22,575) |
| AA-8901 AA-8902 AA-8903 AA-8904 | 延長信号ケーブル | センサ信号延長用 | GS-3813 GS-3830 | 5 m 10 m 20 m 30 m | HR10A-7J-6S | | HR10A-7P-6P | DG-5100 | | 受注生産品 (別途見積り) |
| AA-8101 AA-8103 AA-8107 AA-8110 | BCD信号ケーブル | BCD信号用 | DG-4120/4140 /4240/4280 ゲージカウンタ | 3 m | DX30A-36P* (ヒロセ電機製) | | DX30A-36P* (ヒロセ電機製) | DA-4130 DA変換器 | | ¥15,000 (税込¥15,750) |
| | | | DG-4120/4140 /4240/4280/2310 ゲージカウンタ | 3 m | DX30A-36P* (ヒロセ電機製) | | 57-30360 (DDK製) | RQ-1410 デジタルプリンタ | | ¥15,000 (税込¥15,750) |
| | | | DG-4120/4140 /4240/4280/2310 ゲージカウンタ | 3 m | DX30A-36P* (ヒロセ電機製) | | 片側 オープン | | | ¥12,000 (税込¥12,600) |
| | | | DG-5100 ゲージカウンタ | 3 m | HDR-E50MAG1 (本多通信工業製) | | 片側 オープン | | | 受注生産品 (別途見積り) |
| AX-2050N | 電源ケーブル | AC100V 電源用 | DG-4120/4140 /4190/4240/4280 ゲージカウンタ | 3 m | 圧着端子M3 | | ACプラグ 3P | AC100V 電源 | 電気用品 安全法適合 | ¥2,500 (税込¥2,625) |
| AX-5022 | RS-232C ケーブル | パソコン 接続用 | DG-2310 ゲージカウンタ | 2 m | HR212- 10P8PSAT3042 (ヒロセ電機製) | | HDEB-9S (ヒロセ電機製) | パソコン | | ¥12,000 (税込¥12,600) |
| MX-7105 MX-7110 MX-7115 MX-7120 | 信号ケーブル | オープン コレクタ 出力用 | DG-0010 出力信号変換ボックス | 5 m 10 m 15 m 20 m | R03-PB6F R04-PB6F R04-PB6F R04-PB6F | | MX-705: 片側オープン MX-710以上: 片側圧着端子 | | 20 m ~ 30 m (受注生産品) | ¥7,500 (税込¥7,875) ¥10,000 (税込¥10,500) ¥12,500 (税込¥13,125) ¥15,000 (税込¥15,750) 5 m延長ごと ¥5,000 (税込¥5,250) |
| 受注生産品 | 信号ケーブル | ライン ドライバ 出力用 | DG-0020 出力信号変換ボックス | 30 m ~ 1200 m | R04-PB6F | | 片側 オープン | | 30 m (受注生産品) | ¥19,000 (税込¥19,950) 5 m延長ごと ¥3,000 (税込¥3,150) |

* DX30A-36Pは圧着タイプのコネクタです。お客様自身で配線する場合は圧着タイプ用の工具が必要になります。
コネクタをご購入の際は、ハンダ付タイプのコネクタ(DX40-36P、DX36CV1)をお勧めいたします。

AC電源アダプタ

| 型名 | 用途 | 定格 | ケーブル長 | 価格 |
|---------------------|------------------|------------------------------|--------|------------------|
| PB-701N | DG-525H/825/925用 | 入力:AC100 V、出力:DC9 V/300 mA | 約1.8 m | ¥3,500(税込¥3,675) |
| LK15F-12 加賀コンポーネント製 | DG-4160用 | 入力:AC100~120 V、出力:DC12 V/1 A | 約1.5 m | ¥8,000(税込¥8,400) |

消耗品

| 型名 | 品名 | 用途 | 備考 | 価格 |
|---------|-------|----------|-------|------------------|
| AA-5100 | 感熱記録紙 | RQ-1410用 | 10巻一組 | ¥4,000(税込¥4,200) |

端子台カバー／コネクタ／パネル取付金具

| 型名 | 品名 | 用途 | 備考 | 価格 |
|----------|----------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| DG-0420 | 端子台カバー | DG-4240/4280用 | | ¥2,000(税込¥2,100) |
| R03-PB6M | ゲージセンサ信号用コネクタ | 信号ケーブル用 | | ¥1,000(税込¥1,050) |
| 57-30360 | 36芯コネクタ(ケーブル用) | RQ-1410用 | BCD信号用 | ¥2,400(税込¥2,520) |
| DX40-36P | 36芯コネクタ(ケーブル用) | DG-4120/4140/4240/4280、DA-4130用 | BCD信号用、ハンダ付け用(DX36CV1が必要) | ¥1,200(税込¥1,260) |
| DX36CV1 | プラグカバー | DX40-36P用 | DX40-36Pと合わせて使用 | ¥2,500(税込¥2,625) |
| AA-3301 | パネル取付金具 | HG-4370/DG-2310用 | 2個1組 | ¥4,500(税込¥4,725) |
| — | パネル取付金具 | DG-4120/4140/4190用(付属品) | 2個1組 | ¥2,200(税込¥2,310) |
| — | パネル取付金具 | DG-4240/4280用(付属品) | 2個1組 | ¥2,200(税込¥2,310) |
| — | パネル取付金具 | DA-4130用(付属品) | 2個1組 | ¥1,500(税込¥1,575) |
| — | 信号コネクタ | DG-4160用(付属品) | デバイスネット用コネクタ | ¥2,500(税込¥2,625) |
| — | 信号コネクタ | DG-2310用(付属品 5ピン) | 入出力用 | ¥1,500(税込¥1,575) |
| — | 信号コネクタ | DG-2310/DG-4190用(付属品 10ピン) | 入出力用 | ¥2,500(税込¥2,625) |