

NEW 電動スライダ
EASシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載

〈関連情報〉

- 技術資料 → I-1ページ
- 法令・規格 → J-2ページ
- ドライバ関連ページ → C-24、C-78ページ

種類と価格

●AC電源入力

◇品名の見方

① シリーズ 型番	② モーター 取付方向	③ センサ レール	④ テーブル	⑤ リード	⑥ ストローク	⑦ 搭載 モーター	⑧ モーター部 形状	⑨ 電源入力	⑩ ドライバ 種類	⑪ 接続 ケーブル*
EAS4	L	N	X	D	005	AZ	A	A	D	-1
EAS4 EAS6	L : 左折返し R : 右折返し なし : ストレート	N : センサ レール なし なし : センサ レール 付	X : Xテーブル Y : Yテーブル	D : 12mm E : 6mm	005 : 50mm 010 : 100mm 015 : 150mm ~ 085 : 850mm (50mm単位)	AZ シリーズ	A : 片軸シャフト M : 電磁ブレーキ 付	A : 単相 100-120V C : 単相/三相 200-240V	D : 位置決め機能 内蔵タイプ なし : パルス列 入カタイプ	数字 : 付属の接続 ケーブル長さ -1 : 1m -2 : 2m -3 : 3m なし : 接続ケーブルは 付属していません

* 3mより長い接続ケーブルは、オプション(別売)でご用意しています。
接続ケーブルセット → F-276ページ

◇EAS4 ストレートタイプ/折返しタイプ

②モーター取付方向(L, R, なし)、③センサレール(N, なし)、④テーブル(X, Y)、⑤リード(D, E)、⑨電源入力(A, C)が違ってても価格は同じです。

⑩ドライバ種類(D, なし)	位置決め機能内蔵タイプ(D)				パルス列入カタイプ(なし)				
	片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		
⑧モーター部形状(A, M)	片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		
⑪接続ケーブル(1, 2, 3, なし)	付属(1, 2, 3)	なし	付属(1, 2, 3)	なし	付属(1, 2, 3)	なし	付属(1, 2, 3)	なし	
⑥ストローク	50mm (005)	108,800円	105,800円	122,800円	119,800円	103,800円	100,800円	117,800円	114,800円
	100mm (010)	108,800円	105,800円	122,800円	119,800円	103,800円	100,800円	117,800円	114,800円
	150mm (015)	110,800円	107,800円	124,800円	121,800円	105,800円	102,800円	119,800円	116,800円
	200mm (020)	110,800円	107,800円	124,800円	121,800円	105,800円	102,800円	119,800円	116,800円
	250mm (025)	112,800円	109,800円	126,800円	123,800円	107,800円	104,800円	121,800円	118,800円
	300mm (030)	112,800円	109,800円	126,800円	123,800円	107,800円	104,800円	121,800円	118,800円
	350mm (035)	114,800円	111,800円	128,800円	125,800円	109,800円	106,800円	123,800円	120,800円
	400mm (040)	114,800円	111,800円	128,800円	125,800円	109,800円	106,800円	123,800円	120,800円
	450mm (045)	116,800円	113,800円	130,800円	127,800円	111,800円	108,800円	125,800円	122,800円
	500mm (050)	116,800円	113,800円	130,800円	127,800円	111,800円	108,800円	125,800円	122,800円
	550mm (055)	118,800円	115,800円	132,800円	129,800円	113,800円	110,800円	127,800円	124,800円
	600mm (060)	118,800円	115,800円	132,800円	129,800円	113,800円	110,800円	127,800円	124,800円
650mm (065)	120,800円	117,800円	134,800円	131,800円	115,800円	112,800円	129,800円	126,800円	
700mm (070)	120,800円	117,800円	134,800円	131,800円	115,800円	112,800円	129,800円	126,800円	

◇EAS6 ストレートタイプ/折返しタイプ

②モーター取付方向(L, R, なし)、③センサレール(N, なし)、④テーブル(X, Y)、⑤リード(D, E)、⑨電源入力(A, C)が違ってても価格は同じです。

⑩ドライバ種類(D, なし)	位置決め機能内蔵タイプ(D)				パルス列入カタイプ(なし)				
	片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		
⑧モーター部形状(A, M)	片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		片軸シャフト(A)		電磁ブレーキ付(M)		
⑪接続ケーブル(1, 2, 3, なし)	付属(1, 2, 3)	なし	付属(1, 2, 3)	なし	付属(1, 2, 3)	なし	付属(1, 2, 3)	なし	
⑥ストローク	50mm (005)	126,100円	123,100円	144,100円	141,100円	121,100円	118,100円	139,100円	136,100円
	100mm (010)	126,100円	123,100円	144,100円	141,100円	121,100円	118,100円	139,100円	136,100円
	150mm (015)	128,100円	125,100円	146,100円	143,100円	123,100円	120,100円	141,100円	138,100円
	200mm (020)	128,100円	125,100円	146,100円	143,100円	123,100円	120,100円	141,100円	138,100円
	250mm (025)	130,100円	127,100円	148,100円	145,100円	125,100円	122,100円	143,100円	140,100円
	300mm (030)	130,100円	127,100円	148,100円	145,100円	125,100円	122,100円	143,100円	140,100円
	350mm (035)	132,100円	129,100円	150,100円	147,100円	127,100円	124,100円	145,100円	142,100円
	400mm (040)	132,100円	129,100円	150,100円	147,100円	127,100円	124,100円	145,100円	142,100円
	450mm (045)	134,100円	131,100円	152,100円	149,100円	129,100円	126,100円	147,100円	144,100円
	500mm (050)	134,100円	131,100円	152,100円	149,100円	129,100円	126,100円	147,100円	144,100円
	550mm (055)	136,100円	133,100円	154,100円	151,100円	131,100円	128,100円	149,100円	146,100円
	600mm (060)	136,100円	133,100円	154,100円	151,100円	131,100円	128,100円	149,100円	146,100円
	650mm (065)	138,100円	135,100円	156,100円	153,100円	133,100円	130,100円	151,100円	148,100円
	700mm (070)	138,100円	135,100円	156,100円	153,100円	133,100円	130,100円	151,100円	148,100円
	750mm (075)	140,100円	137,100円	158,100円	155,100円	135,100円	132,100円	153,100円	150,100円
	800mm (080)	140,100円	137,100円	158,100円	155,100円	135,100円	132,100円	153,100円	150,100円
850mm (085)	142,100円	139,100円	160,100円	157,100円	137,100円	134,100円	155,100円	152,100円	