

6W

ワールドKシリーズ IP65端子箱付

電磁ブレーキ付モーター

15W

6W・15W・25W・40W

25W

□60mm・□70mm・□80mm・□90mm

40W

保護等級IP65に対応した端子箱付の無励磁作動型電
磁ブレーキ付モーターです。

60W

90W

IP65
端子箱付
6W~40WBHシリーズ
200W

■特徴


●電磁ブレーキ付モーターに、端子箱付をラインアップ

◇無励磁作動型電磁ブレーキ搭載

交流無励磁作動型の電磁ブレーキを搭載していますので、
電源OFFと同時にモーターは瞬時に停止し、負荷を保持
します。

◇負荷保持を必要とする用途に最適

上下駆動など、負荷保持を必要とする用途に最適です。



●工場環境での使用に適したIP65仕様


ワールドKシリーズ端子箱付モーターは、工場環境の要望に応える、耐環境性に優れた部品を採用しています。

◇保護等級IP65対応の防塵・防滴性能

モーター部にはOリングを、ギヤヘッド部にはオイルシール構造を採用し保護等級IP65を実現しました。切削粉や水滴が飛びなど、防塵・防滴が必要な環境下での使用に最適です。

◇頑丈な金属製端子箱

頑丈なアルミダイカスト製の端子箱に、金属製のケーブルグランドを装備しています。



この製品の詳細情報は、ホームページをご確認いただけます。
お客様ご相談センターにお問い合わせください。
<http://www.orientalmotor.co.jp/>



●モーター端子箱は使いやすい構造

モーター後部に配置された端子箱は、耐環境性が高いだけでなく使いやすさを備えた構造です。

使いやすさの理由

- 配線は丸形圧着端子で結線可能
- モーター、ギヤヘッドの組み付け方でケーブル引き出し口方向の変更が可能
- ケーブルグランドを取り外し、コンジットパイプ等を接続することができます。
- AWG14(2mm²)のケーブル対応可能




●モーター、ギヤヘッドを組み付けてお届けする
「コンビタイプ」

コンビタイプの製品は、モーターとギヤヘッドをあらかじめ組み付けてお届けします。取り付け工数を削減でき、組み付け時にモーターシャフトに傷をつける心配もありません。

過熱保護装置(サーマルプロテクタ)に信号用タイプも
ラインアップ

15W~40Wのモーターには、過熱保護装置(サーマルプロテクタ)を内蔵しています。従来の自動復帰型のサーマルプロテクタを使い、過熱保護装置の動作を信号として取り出せる信号用タイプをご用意。用途に合わせてお選びいただけます。



信号用タイプの詳細情報は、ホームページをご確認いただけます。
お客様ご相談センターにお問い合わせください。
<http://www.orientalmotor.co.jp/>