

# ワールドKシリーズ

インダクションモーター・レバシブルモーター・電磁ブレーキ付モーター

この製品の詳細情報は、ホームページをご確認いただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。  
<http://www.orientalmotor.co.jp/>

日本はもちろん世界中でご使用いただけるワールドKシリーズです。豊富なラインアップの中からモーター機種、電圧仕様、用途に応じてお選びいただけます。



●規格についての詳細情報は、ホームページをご確認ください。



写真のギヤヘッドは別売りです。

## 特徴

### ●海外安全規格に適合

全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています。

#### ●適用規格

- UL/CSA 規格認証取得
- 中国強制製品認証制度 (CCC 制度) 認証取得
- CE マーキング (低電圧指令) 実施

#### ●モーター過熱保護装置

サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト

### ●グローバル電圧対応

日本国内および海外の主要国の電源電圧に対応。海外でも必要な時にすぐに入手することができます。

### ●直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能

装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です。



中空軸タイプ

中実軸タイプ

## ラインアップ

| 種類             | タイプ            | 電圧 (V)         | 出力    |    |     |     |     |     |     |
|----------------|----------------|----------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                |                |                | 1W・3W | 6W | 15W | 25W | 40W | 60W | 90W |
| インダクションモーター    | リード線タイプ        | 単相 100         | ●     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 110/115     | ●     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 200         | ●     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 220/230     | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 三相 200/220/230 | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                | 三相 380/400/415 | —              | —     | —  | ●   | ●   | ●   | ●   |     |
|                | 端子箱付タイプ        | 単相 100         | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 110/115     | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 200         | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 220/230     | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 三相 200/220/230 |                | —              | ●     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   |     |
| 三相 380/400/415 | —              | —              | —     | ●  | ●   | ●   | ●   |     |     |
| レバシブルモーター      | リード線タイプ        | 単相 100         | ●     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 110/115     | ●     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 200         | ●     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                | 端子箱付タイプ        | 単相 220/230     | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 100         | —     | ●  | —   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 110/115     | —     | ●  | —   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 200         | —     | ●  | —   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 単相 220/230     | —              | ●              | —     | ●  | ●   | ●   | ●   |     |     |
| 電磁ブレーキ付モーター    | リード線タイプ        | 単相 100         | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 110/115     | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 200         | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 単相 220/230     | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                |                | 三相 200/220/230 | —     | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |



この製品のモーター仕様、外形図のみ掲載しています。その他の情報については、ホームページからダウンロードしていただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

<http://www.orientalmotor.co.jp/>