

リアクションシンクロナスモーター

リアクションシンクロナスモーターは、電源周波数に同期した回転速度で回転するモーターです。一方方向連続運転で、負荷が変動しても回転速度を一定に保ちたい場合に適しています。



写真のギヤヘッドは別売りです。

種類と価格

●モーター (RoHS)



出力	電源電圧	品名		定価
		歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
4W	単相 100/115V	2SK4GN-AUL	2SK4A-AUL	6,500円
10W	単相 100/115V	3SK10GN-AUL	3SK10A-AUL	7,400円
15W	単相 100/115V	4SK15GN-AUL	4SK15A-AUL	8,100円
25W	単相 100/115V	5SK25GN-AUL	5SK25A-AUL	10,200円
40W	単相 100V	5SK40GN-AF	5SK40A-AF	10,300円
60W	単相 100V	5SK60GU-AF	5SK60A-AF	12,000円

- 4W～25Wのモーターは、電源周波数により使用するコンデンサが異なりますので、ご注文の際に電源周波数をご指定ください。
- 40W、60Wのモーターは、海外安全規格に対応していません。

防爆構造規格検定合格モーター 安全増防爆型モーター

爆発性ガスや引火性蒸気などが発生する恐れのある危険な場所で使用できるように、周囲温度の上昇による危険、損傷などに対して絶縁性能などの安全性を高めたモーターです。

絶縁充電部分が外部から接触できないように、また、ほこりなどが侵入しないように全閉構造になっています。



写真のギヤヘッドは別売りです。

種類と価格

●モーター (RoHS)

出力	品名		定価
	歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
25W	4IK25GN-SYN	4IK25A-SYN	22,800円
40W	5IK40GN-SYN	5IK40A-SYN	26,400円

製品の検索方法



<http://www.orientalmotor.co.jp/>