

# バックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ

この製品の詳細情報は、ホームページをご確認いただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。  
<http://www.orientalmotor.co.jp/>

概要  
商品体系

コントロールパックをモーター後部に内蔵。  
商用電源に接続するだけで、スピードコントロールモーターとして使えます。

●瞬時停止機能はありません。

RoHS



ブラシレス  
モーター

AC入力  
BX

AC入力  
BLE

AC入力  
BLE  
CC-Link

AC入力  
BLF

AC入力  
BLU

DC入力  
BLH

ACスピード  
コントロール  
モーター

MSS-W

MSD/  
BSD

US

PSH

MSC-1

ES01/  
ES02

インバータ

200W  
BHF

WEB  
掲載製品

取付

## 特徴

### ●コントロールパック一体型

コントロールパックと速度設定ボリュームをモーター後部に内蔵。  
結線不要で操作も簡単です。



### ●可変速度範囲

50Hz : 90~1400r/min  
60Hz : 90~1500r/min

## 種類と価格

### ●モーター (RoHS)

タイプ	出力	品名		定価
		歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
ターミナルボックス	25W	PSH425-401T	PSH425-001T	18,000円
	40W	PSH540-401T	PSH540-001T	21,000円
プラグコード	25W	PSH425-401P	PSH425-001P	18,000円
	40W	PSH540-401P	PSH540-001P	21,000円

●ギヤヘッドは別売りです。→ B-160ページ

### ●正逆転の操作方式に合わせて2つのタイプをご用意

- ターミナルボックスタイプ  
正転、逆転を外部のリレーなどで制御するのに適しています。
- プラグコードタイプ  
スイッチボックス部のCW/CCWスイッチを切り替えるだけで、正転、逆転がおこなえます。プラグ付きAC電源コード(2m)を商用電源に接続するだけの簡単接続です。

製品には、次のものが含まれています。  
モーター、スイッチボックス用取付プレート(ねじ付)\*、  
取扱説明書  
\*プラグコードタイプのみ。



この製品の詳細情報や使用上のご注意は、取扱説明書をご確認ください。  
取扱説明書は、ホームページからダウンロードしていただくか、お客様  
ご相談センターにお問い合わせください。

<http://www.orientalmotor.co.jp/>