




# オズボーン 工業用 **強力** **精密** ブラシ

## カップ・ブラシ

出荷単位1個

	品番	線材	外径 ( $\varnothing$ mm)	アーバー ホール (mm)	ワイヤー径 ( $\varnothing$ mm)	トリム長 (mm)	最大安全 回転数 ( $\text{min}^{-1}$ )
ノット タイプ 	608131	ハイカーボン スチール	65	M10×1.5	0.35	20	12,500
	608151		65	M10×1.5	0.5	20	12,500
ノット タイプ 	608331	ステンレス スチール	65	M10×1.5	0.35	20	12,500
	608351		65	M10×1.5	0.5	20	12,500
クリプト タイプ 	613142	ハイカーボン スチール	75	M10×1.5	0.2	23	12,500
	613162		75	M10×1.5	0.3	23	12,500

## ベベル・ブラシ

出荷単位1個

	品番	線材	外径 ( $\varnothing$ mm)	アーバー ホール (mm)	ワイヤー径 ( $\varnothing$ mm)	トリム長 (mm)	最大安全 回転数 ( $\text{min}^{-1}$ )	先端幅
ノットタイプ 	622131	ハイカーボン スチール	100	M10×1.5	0.35	22	12,500	13
	622151		100	M10×1.5	0.5	22	12,500	13
	622331	ステンレス スチール	100	M10×1.5	0.35	22	12,500	13
	622351		100	M10×1.5	0.5	22	12,500	13
クリプトタイプ 	512161	ハイカーボン スチール	100	M10×1.5	0.3	20	12,500	10
	512162		100	M10×1.5	0.3	20	12,500	20
	512342	ステンレス スチール	100	M10×1.5	0.2	20	12,500	20
	512362		100	M10×1.5	0.3	20	12,500	20

## ハンド・ブラシ

出荷単位1個

	品番	線材	全長 (mm)	ブラシ長 (mm)	トリム長 (mm)	線径 (mm)
クリプトタイプ 	462291	スチール	265	140	25	0.3
	462391	ステンレス	265	140	25	0.3
	462591	真鍮	265	140	25	0.3

### ハイカーボンスチール

オズボーン カップブラシに使われているハイカーボンスチールは、効率よく作業をして戴けますよう高硬度・抗張力ワイヤーを採用しております。  
(抗張力250kg/mm<sup>2</sup>)

### ステンレススチール

高純度のステンレス合金で、錆びない上に熱に強く、ヘタリづらいワイヤーを採用しています。