





“竹の子”の愛称 ホースニップル

仕様	材質	鋳鉄製 JIS G5501 FC200
	ねじ	JIS B0203 管用テーパーねじ
	表面処理	鋳放し(黒品)、溶融亜鉛メッキ(白品)

形状	寸法表											
	15A~200A											
 ▲溶融亜鉛メッキ(白品)  ▲鋳放し(黒品)	呼び径	d	d1	H	V	W	L	B	C	t	T	蛇腹数
	15A	R $\frac{1}{2}$	10	52	16.5	15	32	22	25	13	7	3
	20A	R $\frac{3}{4}$	14	62	22	20	38	27	31	17	7	4
	25A	R1	17.5	75	27.5	25	50	35	40	18	7	3
	32A	R1 $\cdot\frac{1}{4}$	24	80	33.5	31	53	43	50	19	8	3
	40A	R1 $\cdot\frac{1}{2}$	30	82	41	38	50	49	57	22	10	3
	50A	R2	40	94	51	48	61	60	69	22	11	4
	65A	R2 $\cdot\frac{1}{2}$	54	106	65.5	62	73	76	87	22	11	4
	80A	R3	68	112	81	77	77	90	103	25	10	4
	100A	R4	89	145	105	98	100	115	124	33	12	4
	125A	R5	110	170	130	120	129	144	155	30	11	4
	150A	R6	133	172	154	143	131	168	180	30	11	5
200A	R8	179	216	210	190	177	216	230	27	12	4	

形状	寸法表													
	5K 65A~250A													
 ●溶融亜鉛メッキ品(白品)	呼び径	d1	H	V	W	L	D	フランジ(5K)			ボルト穴		蛇腹数	
								t	f	g	c	数 N	h	
	65A	55	95	68	63	77	155	18	2	110	130	4	15	3
	80A	67	98	83	75	80	180	18	2	121	145	4	19	4
	100A	88	121	106	95	103	200	18	2	141	165	8	19	4
	125A	105	126	127	117	110	235	16	2	176	200	8	19	3
	150A	135	139	155	146	123	265	16	2	206	230	8	19	4
	200A	180	196	210	189	177	320	19	2	252	280	8	23	4
250A	228	225	255	240	202	385	23	2	317	345	12	23	5	
	10K 65A~250A													
	呼び径	d1	H	V	W	L	D	フランジ(10K)			ボルト穴		蛇腹数	
								t	f	g	c	数 N	h	
	65A	55	95	68	63	77	175	18	2	116	140	4	19	3
	80A	67	98	83	75	80	185	18	2	126	150	8	19	4
	100A	88	121	106	95	103	210	18	2	151	175	8	19	4
	125A	105	126	127	117	110	250	16	2	182	210	8	23	3
	150A	135	139	155	146	123	280	16	2	212	240	8	23	4
200A	180	196	210	189	177	330	19	2	262	290	12	23	4	
250A	228	225	255	240	202	400	23	2	324	355	12	23	5	

※カタログの内容は予告することなく変更することがあります。

※上記の他、多種類の商品がありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

※総合カタログ・図面などで希望の方は弊社までお気軽にお申し付け下さい。

製造元

取扱代理店

TV 株式会社 大阪継手バルブ製作所

〒557-0034 大阪市西成区津守3丁目1番43号

TEL (06) 6659-0015~0017

FAX (06) 6659-0018