

■ K-HEE ドレンパイプエルボ アイボリー




品番	用途	希望小売価格 (単価・税別)	梱包入数
K-HEE13	塩ビ管 呼び13用	55円	120
K-HEE16	塩ビ管 呼び16用	55円	120
K-HEE20	塩ビ管 呼び20用	80円	100
K-HEE25	塩ビ管 呼び25用	110円	60
K-HEE30	塩ビ管 呼び30用	140円	40
K-HEE40	塩ビ管 呼び40用	250円	20
K-HEE50	塩ビ管 呼び50用	420円	12

材質 継手:PVC 色:アイボリー(日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1))

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位をお願いします。

■ K-HEEH 保温材付ドレンパイプエルボ アイボリー




品番	用途	希望小売価格 (単価・税別)	梱包入数
K-HEEH20	塩ビ管 呼び20用・保温材付	300円	45
K-HEEH25	塩ビ管 呼び25用・保温材付	360円	36
K-HEEH30	塩ビ管 呼び30用・保温材付	480円	24
K-HEEH40	塩ビ管 呼び40用・保温材付	630円	15
K-HEEH50	塩ビ管 呼び50用・保温材付	900円	10

材質 継手:PVC 保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム 30倍発泡 JIS A 9511(A-PE-C-1)
耐熱 -40~80℃,厚26mm
色:アイボリー(日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1))

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位をお願いします。

■ K-HEN ドレンパイプ45°エルボ アイボリー




品番	用途	希望小売価格 (単価・税別)	梱包入数
K-HEN20	塩ビ管 呼び20用	100円	80
K-HEN25	塩ビ管 呼び25用	120円	50
K-HEN30	塩ビ管 呼び30用	150円	40
K-HEN40	塩ビ管 呼び40用	270円	20
K-HEN50	塩ビ管 呼び50用	450円	12

材質 継手:PVC 色:アイボリー(日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1))

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位をお願いします。

■ K-HET ドレンパイプチース アイボリー




品番	用途	希望小売価格 (単価・税別)	梱包入数
K-HET13	塩ビ管 呼び13用	65円	100
K-HET16	塩ビ管 呼び16用	85円	100
K-HET20	塩ビ管 呼び20用	110円	80
K-HET25	塩ビ管 呼び25用	170円	45
K-HET30	塩ビ管 呼び30用	220円	30
K-HET40	塩ビ管 呼び40用	380円	20
K-HET50	塩ビ管 呼び50用	600円	12

材質 継手:PVC 色:アイボリー(日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1))

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位をお願いします。

■ K-HETH 保温材付ドレンパイプチース アイボリー




品番	用途	希望小売価格 (単価・税別)	梱包入数
K-HETH20	塩ビ管 呼び20用・保温材付	400円	35
K-HETH25	塩ビ管 呼び25用・保温材付	520円	30
K-HETH30	塩ビ管 呼び30用・保温材付	600円	16
K-HETH40	塩ビ管 呼び40用・保温材付	850円	12
K-HETH50	塩ビ管 呼び50用・保温材付	1,100円	7

材質 継手:PVC 保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム 30倍発泡 JIS A 9511(A-PE-C-1)
耐熱 -40~80℃,厚26mm
色:アイボリー(日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1))

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位をお願いします。

■ K-HET ドレンパイプ異径チース アイボリー




品番	用途	希望小売価格 (単価・税別)	梱包入数
K-HET2013	塩ビ管 呼び20×13用	110円	80
K-HET2016	塩ビ管 呼び20×16用	110円	80
K-HET2520	塩ビ管 呼び25×20用	170円	45
K-HET3025	塩ビ管 呼び30×25用	220円	30
K-HET4025	塩ビ管 呼び40×25用	380円	20
K-HET4030	塩ビ管 呼び40×30用	380円	20
K-HET5040	塩ビ管 呼び50×40用	600円	12

材質 継手:PVC 色:アイボリー(日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1))

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位をお願いします。

■ K-HETH 保温材付ドレンパイプ異径チース アイボリー



品番	用途	希望小売価格 (単価・税別)	梱包入数
K-HETH2520	塩ビ管 呼び25×20用・保温材付	540円	30
K-HETH3025	塩ビ管 呼び30×25用・保温材付	600円	16
K-HETH4025	塩ビ管 呼び40×25用・保温材付	850円	12
K-HETH4030	塩ビ管 呼び40×30用・保温材付	850円	12
K-HETH5040	塩ビ管 呼び50×40用・保温材付	1,100円	7

材質 継手:PVC 保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム 30倍発泡 JIS A 9511(A-PE-C-1)
耐熱 -40~80℃,厚26mm
色:アイボリー(日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1))

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位をお願いします。

※この紙面に掲載の商品の希望小売価格には消費税は含まれていません。