

表38 : LFDTC, MLFDT, ULFDT, UMLFDTシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉質		基本定格荷重		動許容モーメント		
標準型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	標準型 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	D <sub>1</sub>	L	フランジ	D <sub>f</sub>	T	t	D <sub>p</sub>	S	A	B	列数	C	Co	M	
																	(kg)	(N)	(N)	(N・m)
LFDTC6	MLFDT6	ULFDT6-UU	UMLFDT6-UU	6	12	12	35	15	28	18	5	20	M3	-	-	4	0.024	354	310	1.5
LFDTC8	MLFDT8	ULFDT8-UU	UMLFDT8-UU	8	15	15	45	20	32	21	5	24	M3	-	-	4	0.05	419	450	2.0
LFDTC10	MLFDT10	ULFDT10-UU	UMLFDT10-UU	10	19	19	55	24.5	39	25	6	29	M4	-	-	4	0.08	865	850	6.5
LFDTC12	MLFDT12	ULFDT12-UU	UMLFDT12-UU	12	21	21	57	25.5	42	27	6	32	M4	-	-	4	0.10	892	860	7.1
LFDTC13	MLFDT13	ULFDT13-UU	UMLFDT13-UU	13	23	23	60	27	43	29	6	33	M4	-	-	4	0.11	902	870	7.6
LFDTC16	MLFDT16	ULFDT16-UU	UMLFDT16-UU	16	28	28	68	31	48	34	6	38	M4	-	-	5	0.18	1248	1300	11.3
LFDTC20	MLFDT20	ULFDT20-UU	UMLFDT20-UU	20	32	32	80	36	54	38	8	43	M5	-	-	5	0.24	2083	2020	23.8
LFDTC25	MLFDT25	ULFDT25-UU	UMLFDT25-UU	25	40	40	112	52	62	46	8	51	M5	-	-	6	0.48	3517	3570	51.4
LFDTC30	MLFDT30	ULFDT30-UU	UMLFDT30-UU	30	45	45	122	56	74	51	10	60	M6	-	-	6	0.64	5273	5010	85.6
LFDTC35	MLFDT35	ULFDT35-UU	UMLFDT35-UU	35	52	52	134	62	82	60	10	67	M6	-	-	6	0.90	5722	6180	102.5
LFDTC40	MLFDT40	ULFDT40-UU	UMLFDT40-UU	40	60	60	153	70	96	70	13	78	M8	-	-	6	1.88	7872	8070	171.4

\* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。  
 (例) M2LFDTC16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U LFDTC20B -UU -G -4-M5x20**

ウルトラ


型番	標準型	M-防錆型	シール
無記号	シールなし	UU	両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボール本数-ボールサイズ



推奨六角穴付ボール

軸径 (d)	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。