



表49 : LFW-OH, MLFW-OH, ULFW-OH, UMLFW-OHシリーズ寸法表

スタンダード型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)										玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)
		d	D <sub>H6</sub>	L	ℓ	D <sub>f</sub>	t	D <sub>p</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	C				C <sub>0</sub>		
LFW16-OH	ULFW16-OH	16	<sup>0</sup> <sub>-0.009</sub>	42	88	44	72	9	58	M8	M6	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.38	1248	1300	16.8
LFW20-OH	ULFW20-OH	20	<sup>0</sup> <sub>-0.010</sub>	48	98	49	78	10	64	M8	M6	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.51	2083	2020	32.4
LFW25-OH	ULFW25-OH	25		58	134	67	90	11	76	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.02	3517	3570	66.9
LFW30-OH	ULFW30-OH	30	<sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	65	144	72	104	12	86	M10	M8	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.44	5273	5010	108.6
LFW35-OH	ULFW35-OH	35		72	158	79	112	13	94	M10	M8	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.70	5722	6180	128.1
LFW40-OH	ULFW40-OH	40	<sup>0</sup> <sub>-0.015</sub>	84	178	89	124	14	106	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.75	7872	8070	211.0
LFW50-OH	ULFW50-OH	50		102	224	112	150	15	128	M12	M10	6	L50-U×2 ML50-U×2	4.48	13442	12860	495.6
LFW60-OH	ULFW60-OH	60	<sup>0</sup> <sub>-0.015</sub>	120	244	122	170	15	146	M12	M10	6	L60-U×2	6.40	16000	14540	646.5

\*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFW20-OH -G -4-M6×30

ウルトラ  
型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
無記号 グリースなし  
G 標準グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト  
軸径 (d) | 六角穴付ボルト S<sub>2</sub> 呼び径 | 長さ  
16~25 | M6 | 25, 30, 35  
30~40 | M8 | 35, 40, 45  
50~60 | M10 | 40, 45, 50  
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。