



表53 : LFWLB, MLFWLB, ULFWLB, UMLFWLBシリーズ寸法表

スタンダード型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)											玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)	
		d	D _{h6}	D ₀	L	ℓ	D _f	D _p	K	t	t ₀	S				C	C ₀		
LFWLB16	ULFWLB16	16	0 -0.009	42	41	150	75	72	58	58	9	20	φ7	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.54	1248	1300	54.5
LFWLB20A	ULFWLB20A	20		48	47	150	75	78	64	62	10	22	φ7	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.68	2083	2020	83.7
LFWLB20B	ULFWLB20B					200	100									140.7			
LFWLB25A	ULFWLB25A	25	0 -0.010	58	57	200	100	90	76	72	11	30	φ7	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.33	3517	3570	168.7
LFWLB25B	ULFWLB25B					250	125									260.4			
LFWLB30A	ULFWLB30A	30		65	63	250	125	104	86	84	12	35	φ9	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.88	5273	5010	355.3
LFWLB30B	ULFWLB30B					300	150									489.5			
LFWLB35A	ULFWLB35A	35		72	70	250	125	112	94	90	13	40	φ9	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.30	5722	6180	357.6
LFWLB35B	ULFWLB35B					300	150									506.2			
LFWLB40A	ULFWLB40A	40	0 -0.012	84	82	250	125	124	106	100	14	45	φ9	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.69	7872	8070	456.4
LFWLB40B	ULFWLB40B					300	150									655.5			

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFWLB20A -G -4-M6×30

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三箇クロメートル)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 六角穴付ボルト
呼び径 長さ
16~25 M6 25, 30, 35
30~40 M8 35, 40, 45
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。