



表62：LH-B, MLH-B, ULH-B, UMLH-Bシリーズ寸法表

スタンダード型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)													取付ボルト		玉列数	リニアベアリング番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	基本定格荷重 Co (N)
		d	h _{±0.02}	W	w	T _{±0.02}	t ₀	H	H ₁	H ₀	t	L	l	S ₁	S ₂						
LH10B MLH10B	ULH10B UMLH10B	10	0 -0.009	13	40	28	20	6	26	21.5	10	8	35	21	M5	M4	4	L10-UU ML10-UU	0.11	532	430
LH12B MLH12B	ULH12B UMLH12B	12		15	42	30.5	21	5.75	29	24	10	8	36	26	M5	M4	4	L12-UU ML12-UU	0.11	549	430
LH13B MLH13B	ULH13B UMLH13B	13		15	44	33	22	5.5	30.5	25	12	9	39	26	M5	M4	4	L13-UU ML13-UU	0.13	555	440
LH16B MLH16B	ULH16B UMLH16B	16		19	50	36	25	7	37	31.5	12	9	44	34	M5	M4	5	L16-UU ML16-UU	0.20	768	650
LH20B MLH20B	ULH20B UMLH20B	20	0 -0.010	21	54	40	27	7	41	35	12	11	50	40	M6	M5	5	L20-UU ML20-UU	0.28	1282	1010
LH25B MLH25B	ULH25B UMLH25B	25		26	76	54	38	11	51	42.5	18	12	67	50	M8	M6	6	L25B-UU ML25-UU	0.65	2164	1790
LH30B MLH30B	ULH30B UMLH30B	30		30	78	58	39	10	57	48.5	18	15	72	58	M8	M6	6	L30-UU ML30-UU	0.80	3245	2510
LH35B MLH35B	ULH35B UMLH35B	35		34	90	70	45	10	65	54	22	20	80	60	M8	M6	6	L35-UU ML35-UU	1.10	3521	3090
LH40B MLH40B	ULH40B UMLH40B	40	0 -0.012	40	102	80	51	11	75	64	25	22	90	60	M10	M8	6	L40-UU ML40-UU	1.65	4844	4040
LH50B MLH50B	ULH50B UMLH50B	50		52	122	100	61	11	101	80	25	25	110	80	M10	M8	6	L50-UU ML50-UU	3.40	8272	6430
LH60B	ULH60B	60		58	132	108	66	12	114	94	25	30	122	90	M12	M10	6	L60-UU	4.30	9847	7270

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LH20B -G -4-M5×50

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₂ 呼び径	長さ
10~13	M4	40
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70
35	M6	80
40	M8	90
50	M8	110
60	M10	130

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。