



表78 : LFT-MF, MLFT-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番 標準型	番 防錆型	主 要 寸 法											基本定格荷重(N)		
		d	D		L	Df	T	t	Dp	S	A	B	C	C <sub>0</sub>	
LFT6MF	MLFT6MF	6	0 -0.009	12	0 -0.021	26	28	18	5	20	M3	—	—	218	160
LFT8MF	MLFT8MF	8		15		31	32	21	5	24	M3	—	—	258	220
LFT10MF	MLFT10MF	10		19		38	39	25	6	29	M4	—	—	532	430
LFT12MF	MLFT12MF	12		21		39	42	27	6	32	M4	—	—	549	430
LFT16MF	MLFT16MF	16	0 -0.010	28	0 -0.025	48	48	34	6	—	M4	31	22	768	650
LFT20MF	MLFT20MF	20		32		53	54	38	8	—	M5	36	24	1282	1010
LFT25MF	MLFT25MF	25		40		70	62	46	8	—	M5	40	32	2164	1790
LFT30MF	MLFT30MF	30		45		75	74	51	10	—	M6	49	35	3245	2510

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LFT20MF -CG -4-M5×20**

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\*グリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト  
軸径 (d) 六角穴付ボルト  
呼び径 長さ  
6, 8 M3 10, 12, 16  
10~16 M4 12, 16, 20  
20, 25 M5 16, 20, 25  
30 M6 20, 25, 30  
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。