



表87 : LFDTC-MF, MLFDTC-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法											基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)
標準型	防錆型	d	D	D _{th10}	L	ℓ	Df	T	t	S	A	B	C	C ₀	M
LFDTC16MF	MLFDTC16MF	16 ⁰ _{-0.009}	28 ⁰ _{-0.021}	28	79	36.5	48	34	6	M4	31	22	1248	1300	11.3
LFDTC20MF	MLFDTC20MF	20 ⁰ _{-0.010}	32 ⁰ _{-0.025}	32	91	41.5	54	38	8	M5	36	24	2083	2020	23.8
LFDTC25MF	MLFDTC25MF	25 ⁰ _{-0.010}	40 ⁰ _{-0.025}	40	123	57.5	62	46	8	M5	40	32	3517	3570	51.4
LFDTC30MF	MLFDTC30MF	30 ⁰ _{-0.010}	45 ⁰ _{-0.025}	45	133	61.5	74	51	10	M6	49	35	5273	5010	85.6

U : ウルトラスリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LFDTC20MF -CG -4-M5×20**

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*グリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。