



表144：EGS, MEGSシリーズ寸法表

型番	組合せ寸法	ベアリング寸法										レール		
		H	H ₀	T ₀	W	L	w	ℓ	L ₁	F	M×ℓ ₁	T	h	P
EGS15 MEGS15	24 3 9.5	34	59	26	26	40.2	21	M4×4.8	15	13	60			
EGS20 MEGS20	28 4.5 11	42	70	32	32	48.5	23.5	M5×5.5	20	16.3	60			
EGS25 MEGS25	33 5.8 12.5	48	80	35	35	57.5	27.2	M6×6.8	23	19.2	60			
EGS30 MEGS30	42 7 16	60	95	40	40	67.8	35	M8×10	28	22.8	80			

表145：標準レール長さ

型番	レール															
	100	500					1000					1500				
EGS15 MEGS15	100	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900
	160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
EGS20 MEGS20	100	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900
	160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
EGS25 MEGS25	100	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900
	160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
EGS30 MEGS30	120	280	440	600	760	920	1080	1240	1400	1560	1720	1880				
	200	360	520	680	840	1000	1160	1320	1480	1640	1800	1960				

* 防錆処理：ベアリング、レールに低温黒色クロム処理を施しております。

呼び番号 **EGS20 -CG -2 ×1000**

型番
標準型
M-防錆型

レール長さ(L₀)
レール1本に使用するベアリング数
グリース

無記号	標準グリース
CG	クリーニンググリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照