



表5：LFTM, MLFTMシリーズ寸法表

スタンダード		主要寸法 (mm)											玉列数	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	Co (N)
標準型 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	L	Df	T	t	Dp	S	A	B					
LFTM6-UU	MLFTM6-UU	6	12	19	28	18	5	20	M3	—	—	4	0.018	218	160	
LFTM8-UU	MLFTM8-UU	8	15	24	32	21	5	24	M3	—	—	4	0.03	258	220	
LFTM10-UU	MLFTM10-UU	10	19	29	39	25	6	29	M4	—	—	4	0.06	532	430	
LFTM12-UU	MLFTM12-UU	12	21	30	42	27	6	32	M4	—	—	4	0.07	549	430	
LFTM13-UU	MLFTM13-UU	13	23	32	43	29	6	33	M4	—	—	4	0.08	555	440	
LFTM16B-UU	MLFTM16B-UU	16	28	37	48	34	6	—	M4	31	22	5	0.11	768	650	
LFTM20B-UU	MLFTM20B-UU	20	32	42	54	38	8	—	M5	36	24	5	0.18	1282	1010	
LFTM25B-UU	MLFTM25B-UU	25	40	58	62	46	8	—	M5	40	32	6	0.30	2164	1790	
LFTM30B-UU	MLFTM30B-UU	30	45	64	74	51	10	—	M6	49	35	6	0.55	3245	2510	
LFTM35B-UU	MLFTM35B-UU	35	52	70	82	60	10	—	M6	55	38	6	0.59	3521	3090	
LFTM40B-UU	MLFTM40B-UU	40	60	80	96	70	13	—	M8	64	45	6	1.21	4844	4040	

呼び番号 **LFTM20B -UU**

型番
標準型
M-防錆型

シール
UU 両シール付