

# 高容量埋込コンセント・露出コンセント・キャップ

●本頁の商品を用いて「延長コードセット」を製造・輸入する場合、経済産業省への届出、所定の手続きが必要になります。詳しくは575頁をご参照ください。  
 キャップ・コードネクタ適用電線の種類 ゴムキャプタイヤケーブル(2種以下)、ゴムキャプタイヤ丸形コード、ビニルキャプタイヤケーブル、ビニルキャプタイヤ丸形コード

ご注意			埋込コンセント		露出コンセント		キャップ		タフキャップ		横型キャップ		キャップ適用電線			
※1注) 商品(WF1220BK・WK、WF1230BK・WK、WF1320BK・WK、WF1420BK・WK)は、2コ以上のスイッチボックスに取り付けた場合、キャップの大きさの関係上、同時に2コ以上のキャップは差し込みできません。同時にご使用になる場合は1コ用スイッチボックスを複数取り付けてください。 ( ) の電線は露出コンセントには使用できません。 ※2注) 商品につきましてはバック配線スペースは設けていません。詳細につきましては47頁をご参照ください。			WF1220BK		WK36301B		WF5420		WF52153B		WF56301B					
			コンセント側形状	定格	ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	キャップ		タフキャップ			横型キャップ		
希望小売価格(税抜)	希望小売価格(税抜)	希望小売価格(税抜)	希望小売価格(税抜)	希望小売価格(税抜)	希望小売価格(税抜)	ブラック	ミルキーホワイト	結露発生可否	ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	希望小売価格(税抜)			
2P	⊕	15A 125V	—	WF1025WK	220円	—	—	—	—	—	—	—	190円	1.25mm <sup>2</sup> , 2mm <sup>2</sup>		
	⊖	15A 250V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400円	1.25mm <sup>2</sup> , 2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>		
	⊕⊖	20A 250V	WF1220BK ※1	WF1220WK ※1	400円	WK1220B	WK1220W	440円	φ2.0, φ2.6 3.5mm <sup>2</sup> , (5.5mm <sup>2</sup> )	WF5220	WF5220W	×	—	—	290円	2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>
	⊕⊖	30A 250V	WF1230BK ※1	WF1230WK ※1	880円	WK1230	—	1,180円	φ2.6, φ3.2 5.5mm <sup>2</sup> , (8mm <sup>2</sup> )	WF5230	WF5230W	●	—	—	700円	3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>
3P	⊕	15A 250V	WF1315BK	WF1315WK	320円	WK1315	—	410円	φ1.6, φ2 2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>	WF5315	WF5315W	×	—	—	240円	1.25mm <sup>2</sup> , 2mm <sup>2</sup>
	⊖	20A 250V	WF1320BK ※1	WF1320WK ※1	460円	WK1320	—	540円	φ2.0, φ2.6 3.5mm <sup>2</sup> , (5.5mm <sup>2</sup> )	WF5320	WF5320W	×	—	—	410円	2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>
	⊕	30A 250V	WF1330BK	WF1330WK	1,800円	WK1330	—	1,300円	φ2.6, φ3.2 5.5mm <sup>2</sup> , (8mm <sup>2</sup> )	WF5330	WF5330W	●	—	—	900円	3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>
接地2P	⊕	15A 125V	—	WF3002WK	330円	—	—	—	WF7002	WF7002W	●	—	—	270円	1.25mm <sup>2</sup> , 2mm <sup>2</sup>	
	⊖	15A 250V	—	WF3012WK	440円	—	—	—	WF7011	WF7011W	●	—	—	370円	1.25mm <sup>2</sup> , 2mm <sup>2</sup>	
	⊕⊖	30A 250V	WF3630B	WF3630W	2,170円	WK3630	—	2,200円	φ2.6, φ3.2 5.5mm <sup>2</sup> , (8mm <sup>2</sup> )	WF5630	WF5630W	●	—	—	1,400円	3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>
	⊕⊖	30A 250V	—	—	—	WK3730B (薄形)	WK3730W (薄形)	1,800円	φ2.6, φ3.2 5.5mm <sup>2</sup> , (8mm <sup>2</sup> )	—	—	—	—	—	1,080円	3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>
接地3P (旧4P)	⊕	15A 250V	WF1415BK	WF1415WK	380円	WK1415	—	460円	φ1.6, φ2 2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>	WF5415	WF5415W	×	—	—	290円	1.25mm <sup>2</sup> , 2mm <sup>2</sup>
	⊖	20A 250V	WF1420BK ※1	WF1420WK ※1	520円	WK1420	—	680円	φ2.0, φ2.6 3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>	WF5420	WF5420W	×	—	—	450円	2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>
	⊕	30A 250V	WF1430BK	WF1430WK	2,250円	WK1430	—	2,000円	φ2.6, φ3.2 5.5mm <sup>2</sup> , (8mm <sup>2</sup> )	WF5430	WF5430W	●	—	—	1,080円	3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>

●埋込コンセント適合プレートは430頁をご参照ください。 ●埋込コンセントは丸型圧着端子結線が可能です(WF1025WKを除く)。

### 寸法図

●埋込コンセント

品番	A寸法	B寸法	寸法(φ)	D寸法
WF1025WK	—	—	34.5	23.8
2P WF1220BK-WK	38.8	60	34.5	24.1
WF1230BK-WK	42	64.8	40.5	35.3
3P WF1315BK-WK	37.7	59.5	34.5	21
WF1320BK-WK	37.6	60	34.5	24.1
接地2P WF3002WK	34.5	—	34.5	19.5
WF3012WK	38	—	34.5	19.5
接地3P (旧4P) WF1415BK-WK	40.4	59	34.5	21
WF1420BK-WK	40.8	59	34.5	24.1

WF1330BK-WK  
WF1430BK-WK  
WF3630B-W

品番	A寸法	B寸法	寸法(φ)	D寸法
3P WF1330BK-WK	72.8	—	—	—
接地3P WF1430BK-WK	68	70	57	35.3
接地2P WF3630B-W	72.8	—	—	—

●露出コンセント

●埋込コンセント適合丸型圧着端子

品番	適用電線	圧着端子記号
WF1315BK-WK	2mm <sup>2</sup>	R2-4
WF1415BK-WK	3.5mm <sup>2</sup>	R5-4
WF3002WK	3.5mm <sup>2</sup>	R5-4
WF3012WK	3.5mm <sup>2</sup>	R5-4
WF1220BK-WK	5.5mm <sup>2</sup>	R5-5-4
WF1320BK-WK	5.5mm <sup>2</sup>	R5-5-4
WF1420BK-WK	5.5mm <sup>2</sup>	R5-5-5
WF1230BK-WK	5.5mm <sup>2</sup>	R5-5-5
WF1330BK-WK	5.5mm <sup>2</sup>	R5-5-5
WF3630B-W	8mm <sup>2</sup>	R8-5

●キャップ

●タフキャップ

品番	A寸法	寸法(φ)	C寸法
WF5215-W	34.2	34	20
WF5220-W	41.2	53	27
WF52201	38.2	45.5	24
WF5230-W	50.9	63	33
WF5315-W	35.2	46	21
WF5320-W	41.2	53	27
WF5330-W	50.9	68	33
WF5630-W	35.2	39	21
WF7002-W	61.5	39	21
WF7011-W	65.2	39	21
接地2P WF5015B-W	49.5	63.5	47.5
WF5015B-W	49.5	63.5	47.5
WF52153B-W	49.5	63.5	47.5
WF5115B-W	49.5	63.5	47.5
WF5415-W	35.2	46	21
WF5420-W	41.2	53	27
WF5430-W	50.9	73	33