

ポンチタガネセット



品番	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
860H	1160	20,433	19,460

<セット内容> 700-190、710-1・2、730-2・4・5、805-12・18・22、815-5・7

ポンチタガネセット



品番	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
870CN	207	3,780	3,600
873CN	140	3,927	3,740

<セット内容:870CN> センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)

<セット内容:873CN> 平行ピンポンチ(715-2、715-3、715-5、715-6)

ハンドリーマー



品番	穴径(φmm)	軸長	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
280-12	2.5-12	115	235	108	5,544	5,280
280-20	5-20	170	305	279	10,479	9,980
280-25	15-25	85	230	350	11,634	11,080

- 穴の拡大に最適
- ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル

ハンドリーマー



品番	穴径(φmm)	軸長	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
6280-12	2.5-12	115	235	125	5,565	5,300
6280-20	5-20	170	295	257	10,500	10,000
6280-25	15-25	85	225	342	11,760	11,200

- 穴の拡大に最適。
- トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル



ケガキ針



品番	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
700-190	190	28	2,016	1,920
700A-190	スベア針 ストレート	5	756	720
700B-190	スベア針 曲がり	6	756	720

- 刃先は交換可能。

ケガキ針(超硬チップ付)



品番	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
702-220	220	47	4,179	3,980
702A-220	スベア針 ストレート	7	1,890	1,800
702B-220	スベア針 曲がり	10	1,911	1,820

- 刃先は超硬チップ付。
- 刃先は交換可能。

ケガキ針



品番	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
703-220	220	16	1,386	1,320

- グリップはナイロン製。

ケガキ針(超硬チップ付)



品番	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
704-45	45	160	24	2,289	2,180

- 先端は超硬チップ付。

ケガキ針(超硬チップ付)



品番	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
704K	20	135	21	2,646	2,520

- 刃先は超硬チップ付。
- キャップ付。
- クリップ付。

キリ



品番	軸長	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
630-60	60	120	34	1,407	1,340

- 軽作業用
- ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。


キリ



品番	軸長	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
635-80	80	155	57	1,512	1,440

- 一般作業用
- ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。

キリ



品番	軸径(φmm)	軸長	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
640-80	7	80	170	79	1,764	1,680
640-110	7	110	200	85	1,764	1,680

- 重作業に最適なキリ。
- ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。

キリリーマー



品番	軸長	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
650-80	80	170	81	2,142	2,040
650-110	110	200	100	2,289	2,180

- 先端形状が四角錐のリーマー。
- ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。

パール



品番	刃先幅(mm)	全長(mm)	胴サイズ(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
830	28	500	18	868	12,432	11,840

- 頑丈な材質のクローバー