

タイヤレバー



品番	刃先幅(mm)	刃先厚(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
6675	16	1	170	280	3,675	3,500

- 薄先端部によりタイヤとホイールのすき間へのアクセスが容易
- 握りやすいマルチクラフトハンドル採用

クリップクランプツール



品番	口開幅(mm)	口奥行き(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
671-6	7.5	6	110	215	2,898	2,760
671-10	12.5	9	120	230	2,898	2,760
671CN	671-6,10の2本セット				5,544	5,280

- 車の内装の内張り外しに
- <セット内容:671CN>671-6,10

スクレーパー



品番	刃先幅×厚(mm)	軸長	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
674-8-145	24x2	145	255	146	4,410	4,200

- 握りやすいマルチクラフトハンドル採用
- シールスクレーパー

ホースプucker



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
7672	90	200	2,037	1,940
7673	100	205	2,037	1,940
7674CN	7672,7673の2本セット		3,801	3,620

- ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適

ピックツール



品番	タイプ	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
7675	120°先曲がり	80	150	1,407	1,340
7676	ストレート	83	153	1,050	1,000
7678	125°先曲がり	81	151	1,155	1,100
7679	90°先曲がり	80	150	1,050	1,000

- 軸根元にローレット加工を施しています。
- 先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
- オリングや端子のストッパー外しに。


ピックツールセット



品番	セット内容	税込価格(¥)	税抜(¥)
7680	7675, 7676, 7678, 7679の4本組	4,305	4,100
7681CN	7675, 7676, 7678, 7679の4本組・ケース付き	6,174	5,880

- 軸根元にローレット加工を施しています。
- 先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。

マグネタイザー



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
500CN	φ41×12	16	1,344	1,280

- 着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザー

ドライバーホルダー



品番	ホール数	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
505S	3~4本	30	1,890	1,800
505M	5~6本	47	2,289	2,180
505L	8~9本	50	2,793	2,660

- レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー。

ヤスリ用ハンドル(レッド)



品番	全長(mm)	適合ヤスリサイズ(*)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
1200-60	60	special (<3)	12	336	320
1200-70	70	special (<3)	19	357	340
1200-80	80	3-4	28	462	440
1200-90	90	4-5	40	588	560
1200-100	100	5-8	54	756	720
1200-110	110	8-10	71	903	860
1200-125	125	10-14	102	1,134	1,080
1200-140	140	16and up	143	1,386	1,320

- PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の本柄よりも長い寿命となります。
- 手のひらにフィットする形状です。

ヤスリ用ハンドル(ブルー)



品番	全長(mm)	適合ヤスリサイズ(*)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
1200-60BL	60	special (<3)	12	336	320
1200-70BL	70	special (<3)	19	357	340
1200-80BL	80	3-4	28	462	440
1200-90BL	90	4-5	40	588	560
1200-100BL	100	5-8	54	756	720
1200-110BL	110	8-10	71	903	860
1200-125BL	125	10-14	102	1,134	1,080
1200-140BL	140	16and up	143	1,386	1,320

- PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の本柄よりも長い寿命となります。
- 手のひらにフィットする形状です。

ヤスリ用ハンドル(イエロー)



品番	全長(mm)	適合ヤスリサイズ(*)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
1200-60YE	60	special (<3)	12	336	320
1200-70YE	70	special (<3)	19	357	340
1200-80YE	80	3-4	28	462	440
1200-90YE	90	4-5	40	588	560
1200-100YE	100	5-8	54	756	720
1200-110YE	110	8-10	71	903	860
1200-125YE	125	10-14	102	1,134	1,080
1200-140YE	140	16and up	143	1,386	1,320

- PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の本柄よりも長い寿命となります。
- 手のひらにフィットする形状です。

ヤスリ用ハンドル(グリーン)



品番	全長(mm)	適合ヤスリサイズ(*)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
1200-60GR	60	special (<3)	12	336	320
1200-70GR	70	special (<3)	19	357	340
1200-80GR	80	3-4	28	462	440
1200-90GR	90	4-5	40	588	560
1200-100GR	100	5-8	54	756	720
1200-110GR	110	8-10	71	903	860
1200-125GR	125	10-14	102	1,134	1,080
1200-140GR	140	16and up	143	1,386	1,320

- PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の本柄よりも長い寿命となります。
- 手のひらにフィットする形状です。