

カップリングソケット



| 品番 | 仕様 | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|--------|------------|---------|-------|
| Y22-SM | PT1/4" おねじ | 588 | 560 |
| Y23-SM | PT3/8" おねじ | 588 | 560 |
| Y24-SM | PT1/2" おねじ | 767 | 730 |

- 材質:鉄
- エア-設備に必須のカップリングソケット。

カップリングソケット



| 品番 | 仕様 | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|--------|------------|---------|-------|
| Y22-SF | PT1/4" めねじ | 588 | 560 |
| Y23-SF | PT3/8" めねじ | 609 | 580 |
| Y24-SF | PT1/2" めねじ | 767 | 730 |

- 材質:鉄
- エア-設備に必須のカップリングソケット。

カップリングソケット



| 品番 | 仕様 | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|--------|-----------------|---------|-------|
| Y22-SH | 1/4" ホース用(タケノコ) | 588 | 560 |
| Y23-SH | 3/8" ホース用(タケノコ) | 588 | 560 |
| Y24-SH | 1/2" ホース用(タケノコ) | 767 | 730 |

- 材質:鉄
- エア-設備に必須のカップリングソケット。

カップリングソケット



| 品番 | 仕様 | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|--------|--------------------------|---------|-------|
| Y22-SN | φ6.5mm×φ10mmホース用(ナット式) | 735 | 700 |
| Y23-SN | φ8.5mm×φ12.5mmホース用(ナット式) | 735 | 700 |
| Y24-SN | φ11mm×φ16mmホース用(ナット式) | 1,008 | 960 |

- 材質:鉄
- エア-設備に必須のカップリングソケット。

タイヤゲージ



| 品番 | 測定範囲 | 測定誤差 | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|--------------------|----------|---------|--------|
| 46910 | 0~600kPa | ±10kPa以内 | 10,500 | 10,000 |
| 46886 | バイクチャック(オプション) | | 1,575 | 1,500 |
| 46887 | バイククリップチャック(オプション) | | 1,260 | 1,200 |

- 大きく見やすい3インチ文字盤
- 空気圧測定・増圧・減圧機能
- ストレートチャック仕様
- クリップチャック・エアープラグ付属
- 乗用車用
- オプションのバイクチャックでオートバイにも対応

タイヤゲージ



| 品番 | 測定範囲 | 測定誤差 | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|-----------|----------|---------|--------|
| 46906 | 0~1200kPa | ±10kPa以内 | 10,500 | 10,000 |

- 大きく見やすい3インチ文字盤。
- レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能です。
- 乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用。(アルミホイールなどのせまい箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
- グリップチャック・エアープラグ付属
- 乗用車・トラック・バス用

デジタルタイヤゲージ



| 品番 | サイズ(mm) | 質量(g) | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|--------------|-------|---------|-------|
| 46907 | W60×H140×D24 | 64 | 3,255 | 3,100 |

- 測定値が声で確認できるトーキング機能付き。
- 見やすいデジタル表示。
- 最小測定単位:5kPa刻み
- 最大測定値:700kPa
- 測定誤差:±10kPa
- 内蔵電池寿命:約3年(1回15秒/1日4回)
- 電源:CR2032リチウム電池(付属)

ペン型タイヤゲージ



| 品番 | 全長(mm) | 質量(g) | カラー | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|--------|-------|------|---------|-------|
| 46911 | 155 | 23 | ブラック | 819 | 780 |
| 46912 | 155 | 23 | ブルー | 819 | 780 |
| 46913 | 155 | 23 | レッド | 819 | 780 |

- コンパクトなペンシル型で携帯に便利
- 測定範囲:80~350kpa
- 最小目盛:10kPa

エアースター



| 品番 | ノズル長さ(mm) | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|-----------|---------|-------|
| 65140 | 100 | 1,680 | 1,600 |

- スタンダードタイプのエアースター

プライバー



| 品番 | 全長(mm) | 刃先幅(mm) | 軸長(mm) | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|--------|---------|--------|---------|-------|
| 46220 | 200 | 11 | 117 | 357 | 340 |
| 46221 | 300 | 15.5 | 184 | 588 | 560 |
| 46222 | 460 | 20.5 | 319 | 1,071 | 1,020 |
| 46223 | 610 | 20.5 | 470 | 1,260 | 1,200 |
| 46224 | 4本セット | | | 3,129 | 2,980 |

- こじる、広げる、抜く作業に便利。
- 4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
<セット内容>46224
- 全長200・300・460・610mmの4本組

ブーツバンドツール



| 品番 | 全長(mm) | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|--------|---------|-------|
| 46608 | 230 | 2,940 | 2,800 |

- 幅3/8"もしくは1/4"のブーツバンドを締めつけ、切断ができます。

ドアトリムツールセット



| 品番 | 税込価格(¥) | 税抜(¥) |
|-------|---------|-------|
| 46712 | 3,990 | 3,800 |

- ドア周りの内張り外しに便利なドアトリムツールの4本セット。
- セット内容…ドアハンドルツール1本、ドアパネルリムーバー2本、ドアトリムパットリムーバー1本
- ※単品での販売は致しておりません。