

アナログテスター



品番	税込価格(¥)	税抜(¥)
75703	11,970	11,400

- 測定範囲(DCV): 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(精度/フルスケールの±4%)
- 測定範囲(ACV):10/50/250/1000V(精度/フルスケールの±4%)
- 測定範囲(DCA):50μA/2.5/25/250mA/10A(精度/フルスケールの±3%)
- 測定範囲(Ω):×1/×10/×100/×1K/×10K(精度/フルスケールの±3%)
- 付属品:取扱説明書・キャリングケース・テストリード1組・テストピン・ワニ口クリップ・ヒューズ(内蔵)0.5A/250V

デジタルテスター



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
46580	W70xH120xD18	約110	4,410	4,200

- A/DコンバーターICを搭載した、ポケットサイズのデジタルマルチテスターです。
- 直流・交流電圧測定、直流・交流電流測定、抵抗値測定、導通チェック、ダイオードテスト・周波数測定が可能です。
- ACA/DCA 40mA、400m
- ACV/DCV 4V、40V、400V、600V
- Ω、400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
- 付属品:ボタン電池(LR44x2個内蔵)、取扱説明書、ソフトケース

クランプメーター



品番	サイズ(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
46590	W71×H190×D37	16,800	16,000

- 直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター。
- テストリードが付属し、従来のテスター同様に抵抗値・導通チェックも可能
- ACA/DCA 400A、600A/ACV 4V、40V、400V、600V/DCV 400mV、4V、40V、400V、600V/Ω 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ/導通チェック 400Ω/ダイオードチェック 1.0V
- 付属品:単4乾電池2個(内蔵)、取扱説明書、テストリード1組、収納ケース

放射温度計



品番	寸法(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
75701	W148×H105×D42	13,650	13,000

- 走行直後のエンジンやブレーキディスクの温度測定に最適です。
- 測定範囲:-30~+550℃
- 分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
- レーザーマーカー付
- 電源:006P(9V)電池×1(別売)
- 付属品:取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ、専用ソフトケース

30LED充電式作業灯



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	連続使用時間	税込価格(¥)	税抜(¥)
96046	765	355	520	約7時間	10,500	10,000

- 30個の高輝度白色LED採用
- 充電式のため、電源のない所での使用が可能
- 点灯・点滅等4つのモードが選択可能
- 照射部は120°回転します。

<セット内容>

- 充電器(AC100V/50-60Hz)、充電コード(DC12V)

60LED充電式作業灯



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	連続使用時間	税込価格(¥)	税抜(¥)
96044	1500	636	760	約3~4時間	15,750	15,000

- 60個の高輝度白色LEDを採用
- 充電式のため、電源のないところでも作業できます
- 付属の吊り下げフックとグリップエンドのマグネットにより場所に応じた固定が可能。
- 照射部は120°回転します

<セット内容>

- 充電器(AC100V/50-60Hz)、充電コード(DC12V)、吊り下げフック2個、取扱説明書

※点滅機能はありません(点灯・消灯のみ)

LEDライト



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	使用電池(付属)	税込価格(¥)	税抜(¥)
96033	約87	144	160	単4アルカリ乾電池本	3,990	3,800

- バルブ:Luxeon1ワットスーパーLED
- 連続使用時間(光度100%-50%):約2時間
- ホルスター・ハンドストラップ付

5LEDライト



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	使用電池(付属)	税込価格(¥)	税抜(¥)
96034	約9.3	155	92	単3アルカリ乾電池本	1,260	1,200

- バルブ:高輝度LED5個搭載
- 連続使用時間(光度100%-50%):約12時間
- ホルスター・ハンドストラップ付

8LEDヘッドライト



品番	明るさ(ルーメン)	使用電池(付属)	税込価格(¥)	税抜(¥)
96031	約19(8灯)、約11(4灯)、約5(2灯)	単4電池×3本	3,465	3,300

- 防滴型
- LEDを2灯/4灯/8灯に切り替え可能
- 連続使用時間:約37時間(8灯)、約41時間(4灯)、約51時間(2灯)

ズームLEDライト



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	カラー	税込価格(¥)	税抜(¥)
96050BK	220	150	160(電池含む)	ブラック	4,179	3,980
96050BL	220	150	160(電池含む)	ダークブルー	4,179	3,980
96050TI	220	150	160(電池含む)	チタン	4,179	3,980

- 5種類の点灯モード(100%/50%/10%/フラッシュ/SOS点滅)
- 電源:単4電池3本(付属)
- 連続使用時間:約6時間(100%モード)
- ハンドストラップ付属

シガーソケット充電式LEDライト



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	カラー	税込価格(¥)	税抜(¥)
96060BK	35	60	40	ブラック	2,079	1,980
96060BL	35	60	40	ブルー	2,079	1,980
96060DG	35	60	40	ダークグリーン	2,079	1,980
96060BR	35	60	40	ブラウン	2,079	1,980
96060GR	35	60	40	グレー	2,079	1,980
96060WI	35	60	40	ホワイト	2,079	1,980
96060C	マグネットクリップ				483	460

- 12Vシガーソケットで充電可能
- マグネットクリップ付属
- 連続使用時間:約6時間、充電時間:約2時間

LEDライト



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	カラー	税込価格(¥)	税抜(¥)
96070BK	35	94	60(電池含む)	ブラック	1,344	1,280
96070BL	35	94	60(電池含む)	ブルー	1,344	1,280
96070DG	35	94	60(電池含む)	ダークグリーン	1,344	1,280
96070BR	35	94	60(電池含む)	ブラウン	1,344	1,280
96070GR	35	94	60(電池含む)	グレー	1,344	1,280
96070WI	35	94	60(電池含む)	ホワイト	1,344	1,280

- スイッチ&握り部は蓄光素材を採用
- 電源:単3電池1本(付属)
- 連続使用時間:約7時間
- ハンドストラップ付属