

マグネットピックアップツール



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	税込価格(¥)	税抜(¥)
95004	130~630	1.7	714	680
95018	165~480	0.5	798	760

- ペンタイプの小型ピックアップツール。
- 95018はヘッド部が可動しますので入り組んだ場所で重宝します。
- クリップ付きですので携帯に便利です。

マグネットピックアップツール



品番	全長(mm)	ピッキング能力(kg)	鏡径(mm)	鏡筒径(mm)	鏡筒長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
95021	168~880	0.7	12	16	16	1,470	1,400
95022	168~885	1.6	12	16	16	1,680	1,600
95023	172~762	3.6	15.5	19	19	1,890	1,800

- 先端部マグネットにノンマグネティックカバーを装着すれば円周部は磁気を帯びませんので、途中の部品にくっつくことなく奥深い所まで容易に差し込むことができます。
- シャフトはステンレス製で大変頑丈です。
- グリップは握り心地のよいPVCカバー。
- クリップ付きですので携帯に便利です。

マグネットピックアップツール



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	ミラーサイズ(φmm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
95032	220~710	0.5	32	1,260	1,200

- 先端をつけかえる事により、マグネットピックアップ、インスペクションミラー、ケガキ針の3種類のツールとして使用できます。
- クリップ付きですので携帯に便利です。

ライト付フレキシブルマグネットピックアップツール



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	先端径(φmm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
95038	595	1.5	14	4,095	3,900

- フレキシブルシャフトに加え、先端部にはLEDライトを装備していますので、複雑に入り組んだ暗い所での作業に最適です。
- ライトは円周方向と垂直方向に照らします。
- 電源:単5乾電池×3(別売)
- フレキシブルシャフト長:390mm

インスペクションミラー



品番	ミラーサイズ(mmφ)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
95046	32	195~700	903	860

- ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。
- クリップ付き。

インスペクションミラー



品番	ミラーサイズ(mmφ)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
95041	32	215~930	1,029	980
95042	57	250~965	1,155	1,100
95043	83	270~745	1,260	1,200

- ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー
- ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。
- グリップは握り心地のよいPVCカバー。
- クリップ付き。

インスペクションミラー



品番	ミラーサイズ(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
95045	55×89	285~390	1,050	1,000

- 長方形タイプのインスペクションミラー
- ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。

バイメタルセーバーソー



品番	全長×幅×厚さ(mm)	山数	税込価格(¥)	税抜(¥)
58087	225×20×1.3	6T	3,780	3,600
58088	200×20×0.9	10T	2,940	2,800
58089	250×20×0.9	10T	3,780	3,600
58090	100×20×0.9	14T	1,785	1,700
58091	150×20×0.9	14T	2,310	2,200
58173	200×20×0.9	14T	2,940	2,800
58092	225×20×0.9	14T	3,045	2,900
58086	229×22×1.5	14T	4,725	4,500
58093	300×20×0.9	14T	4,935	4,700
58094	75×6×0.9	18T	2,310	2,200
58095	100×20×0.9	18T	1,785	1,700
58172	150×20×0.9	18T	2,310	2,200
58174	200×20×0.9	18T	2,940	2,800
58170	250×20×0.9	18T	3,780	3,600
58096	300×20×0.9	18T	4,935	4,700
58175	200×20×1.3	10/14T	3,150	3,000
58171	300×20×1.3	10/14T	4,620	4,400

- 木材、鉄、プラスチック、ステンレス薄物等さまざまな用途に対応します。
- 8%コバルト含有により丈夫で長持ち!
- 5枚入り

バイメタルパイプソー



品番	全長×幅×厚さ(mm)	山数	税込価格(¥)	税抜(¥)
58097	140×25×1.6	8T	5,460	5,200
58098	200×25×1.6	8T	5,460	5,200
58099	300×25×1.6	8T	8,610	8,200

- 木材、鉄、プラスチック、ステンレス薄物等さまざまな用途に対応します。
- 8%コバルト含有により丈夫で長持ち!
- 5枚入り
- ※MCC、アサダ専用となります。

エンビパイプソー



品番	エンビパイプソー	山数	税込価格(¥)	税抜(¥)
98101	エンビパイプソー	16	998	950
98110	替刃(5枚入り)	16	2,310	2,200

- エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。
- 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。
- ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂製。

エンビパイプソー



品番	エンビパイプソー	山数	税込価格(¥)	税抜(¥)
98105	エンビパイプソー	16	1,155	1,100
98115	替刃(10枚入り)	16	4,200	4,000

- エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。
- 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。
- ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。