

MC901丸棒

長さmm	500	1000	300
外径mm	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)
20	0.2	0.4	—
25	0.3	0.6	—
30	0.4	0.8	—
35	0.6	1.1	—
40	0.7	1.5	—
45	0.9	1.8	—
50	1.1	2.3	—
55	1.4	2.8	—
60	1.6	3.3	—
65	1.9	3.8	—
70	2.2	4.5	—
75	2.6	5.1	—
80	2.9	5.8	—
85	3.3	6.6	—
90	3.7	7.4	—
95	4.1	8.2	—
100	4.6	9.1	—
110	5.5	11.0	—
120	6.6	13.1	—
130	7.7	15.4	—
140	8.9	17.8	—
150	10.2	20.5	6.1
160	11.7	23.3	7.0
170	13.2	26.3	—
180	14.8	29.5	8.9
190	16.4	32.9	—
200	18.2	36.4	10.9
225	23.0	—	13.8
250	28.5	—	17.1
275	34.4	—	20.7
300	41.0	—	24.6
325	48.1	—	28.9
350	55.8	—	33.5
375	64.0	—	38.4
400	72.8	—	43.7
450	92.2	—	55.3
500	—	—	68.3
600	—	—	98.3

MC901丸棒 (大口徑)

外径mm×長さmm	質量 (kg/本)	外径mm×長さmm	質量 (kg/本)
500× 50	11.4	800× 50	29.1
600× 50	16.4	900×100	73.8
700×200	89.2	900× 30	22.1
700× 50	22.3	1000×100	91.1
800×150	87.4	1000× 30	27.3

寸法公差表

MC901丸棒 (大口徑) 単位: mm

外径	公差
500~ 600	+0.1~+10.0
700~1000	+0.1~+15.0
長さ	公差
30~200	+1.0~+15.0

寸法公差表

MC901丸棒 単位: mm

外径	公差
20~ 35	+0.1~+1.0
40~ 50	+0.1~+3.0
55~140	+0.1~+4.0
150~250	+0.1~+5.0
長さ	公差
300, 500, 1000	+1.0~+15.0

MC901丸棒

(外径275mm以上×長さ500mm)

単位: mm

外径	公差
275~350	+0.1~+8.0
375~450	+0.1~+15.0
長さ	公差
500	+1.0~+15.0

MC901丸棒

(外径275mm以上×長さ300mm)

単位: mm

外径	公差
275~300	+0.1~+5.0
325~400	+0.1~+8.0
450~600	+0.1~+10.0
長さ	公差
300	+1.0~+15.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。