

MC900NC板

幅mm×長さmm	600×1200	1000×1000	1000×2000
厚さmm	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
5	4.2	5.8	11.6
7	5.8	8.1	16.2
10	8.4	11.6	23.2
12	10.0	13.9	27.8
15	12.5	17.4	34.8
20	16.7	23.2	46.4
25	20.9	29.0	58.0
30	25.1	34.8	69.6
35	29.2	40.6	81.2
40	33.4	46.4	92.8
45	37.6	52.2	104.4
50	41.8	58.0	116.0
60	50.1	69.6	—
70	58.5	81.2	—
80	66.8	92.8	—
90	75.2	104.4	—
100	83.5	116.0	—
110	91.9	—	—
120	100.2	—	—

寸法公差表

MC900NC板

単位：mm

厚さ	公差
5～20	0～+1.0
25～45	0～+1.5
50～120	0～+3.0
幅	公差
600、1000	0～+15.0
長さ	公差
1000、1200、2000	0～+20.0

寸法公差表

MC900NC丸棒

単位：mm

外径	公差
20～35	+0.1～+1.0
40～50	+0.1～+3.0
55～140	+0.1～+4.0
150～250	+0.1～+5.0
長さ	公差
300、500、1000	+1.0～+15.0

MC900NC丸棒

長さmm	500	1000	300
外径mm	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)
20	0.2	0.4	—
25	0.3	0.6	—
30	0.4	0.8	—
35	0.6	1.1	—
40	0.7	1.5	—
45	0.9	1.8	—
50	1.1	2.3	—
55	1.4	2.8	—
60	1.6	3.3	—
65	1.9	3.8	—
70	2.2	4.5	—
75	2.6	5.1	—
80	2.9	5.8	—
85	3.3	6.6	—
90	3.7	7.4	—
95	4.1	8.2	—
100	4.6	9.1	—
110	5.5	11.0	—
120	6.6	13.1	—
130	7.7	15.4	—
140	8.9	17.8	—
150	10.2	20.5	6.1
160	11.7	23.3	7.0
170	13.2	26.3	—
180	14.8	29.5	8.9
190	16.4	32.9	—
200	18.2	36.4	10.9
225	23.0	—	13.8
250	28.5	—	17.1
275	34.4	—	20.7
300	41.0	—	24.6
325	48.1	—	28.9
350	55.8	—	33.5
375	64.0	—	38.4
400	72.8	—	43.7
450	92.2	—	—

MC900NC丸棒

(外径275mm以上×長さ500mm)

外径	公差
275～350	+0.1～+8.0
375～450	+0.1～+15.0
長さ	公差
500	+1.0～+15.0

MC900NC丸棒

(外径275mm以上×長さ300mm)

外径	公差
275～300	+0.1～+5.0
325～400	+0.1～+8.0
長さ	公差
300	+1.0～+15.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色(太字)数値で表示は在庫品です。青色(細字)数値で表示は受注生産品です。