

POM-NC丸棒 (ナチュラル)

長さmm	1000	2000
外径mm	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)
4	0.02	0.04
5	0.03	0.06
6	0.04	0.08
8	0.07	0.14
10	0.11	0.22
12.5	0.17	0.35
15	0.25	0.50
17.5	0.34	0.68
20	0.44	0.89
22.5	0.56	1.1
23	0.59	—
25	0.69	1.4
27.5	0.84	1.7
30	1.0	2.0
35	1.4	—
40	1.8	—
45	2.2	—
50	2.8	—
55	3.3	—

長さmm	1000	2000
外径mm	質量 (kg/本)	質量 (kg/本)
60	4.0	—
65	4.7	—
70	5.4	—
75	6.2	—
80	7.1	—
85	8.0	—
90	9.0	—
100	11.1	—
110	13.4	—
120	15.9	—
130	18.7	—
140	21.7	—
150	24.9	—
160	28.3	—
180	35.9	—
200	44.3	—
225	56.1	—
250	69.2	—

寸法公差表

POM-NC丸棒

単位：mm

外径	公差
4～ 8	+0.2～+0.7
10～ 17.5	+0.2～+1.0
20～ 35	+0.3～+1.5
40～ 55	+0.5～+2.0
60～ 75	+1.0～+3.0
80～100	+1.5～+4.0

単位：mm

外径	公差
110～150	+2.0～+5.0
160～200	+2.0～+5.5
225～250	0 ～+8.0
長さ	公差
1000、2000	0～+35.0

\*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

\*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。