

POM-BC板 (ブラック)

幅mm×長さmm	600×1200	500×1000
厚さmm	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
5	5.1	3.5
6	6.1	4.2
8	8.1	5.6
10	10.2	7.1
12	12.2	8.5
15	15.2	10.6
20	20.3	14.1
25	25.4	17.6
30	30.5	21.2
35	35.5	24.7
40	40.6	28.2
50	50.8	35.3
60	60.9	—
70	71.1	—

寸法公差表

POM-BC板

単位: mm

厚さ	公差
5~12	+0.2~+1.0
15~30	+0.3~+1.5
35~50	+0.5~+2.5
60~70	+0.5~+3.0
幅	公差
500, 600	0~+20.0
長さ	公差
1000, 1200	0~+30.0

POM-BC丸棒 (ブラック)

長さmm	1000
外径mm	質量 (kg/本)
4	0.02
5	0.03
6	0.04
8	0.07
10	0.11
12.5	0.17
15	0.25
17.5	0.34
20	0.44
22.5	0.56
25	0.69
27.5	0.84
30	1.0
35	1.4
40	1.8
45	2.2
50	2.8
55	3.3

長さmm	1000
外径mm	質量 (kg/本)
60	4.0
65	4.7
70	5.4
75	6.2
80	7.1
85	8.0
90	9.0
100	11.1
110	13.4
120	15.9
130	18.7
140	21.7
150	24.9
160	28.3
180	35.9
200	44.3
225	56.1
250	69.2

寸法公差表

POM-BC丸棒

単位: mm

単位: mm

外径	公差
4~ 8	+0.2~+0.7
10~ 17.5	+0.2~+1.0
20~ 35	+0.3~+1.5
40~ 55	+0.5~+2.0
60~ 75	+1.0~+3.0
80~100	+1.5~+4.0

外径	公差
110~150	+2.0~+5.0
160~200	+2.0~+5.5
225~250	0 ~+8.0
長さ	公差
1000	0~+35.0

POM-BCセンタレス丸棒マイナス公差品 (ブラック)

長さmm	1000
外径mm	質量 (kg/本)
4	0.02
5	0.03
6	0.04
8	0.07
10	0.11
12.5	0.17
15	0.25

長さmm	1000
外径mm	質量 (kg/本)
17.5	0.34
20	0.44
22.5	0.56
25	0.69
30	1.00

寸法公差表

POM-BCセンタレス丸棒 (マイナス公差品)

単位: mm

外径	公差
4~12.5	-0.04~0
15~30	-0.06~0
長さ	公差
1000	0~+35.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。