

### タイバー®1000NA UHMW-PE板

(TIVAR®1000NA UHMW-PE) (U-PE100/10-100)

幅mm×長さmm	1000×2000	1220×3000
厚さmm	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
1	1.9 <sup>*</sup>	3.4
2	3.8 <sup>*</sup>	6.9
3	5.6	10.3
4	7.5	—
5	9.4	17.2
6	11.3	20.6 <sup>*</sup>
8	15.0 <sup>+</sup>	27.5
10	18.8 <sup>+</sup>	34.4
12	22.6 <sup>+</sup>	41.3
15	28.2 <sup>+</sup>	51.6
20	37.6 <sup>+</sup>	68.8
25	47.0 <sup>+</sup>	86.0
30	56.4 <sup>+</sup>	103.2
35	65.8	120.4
40	75.2	137.6
45	84.6	154.8
50	94.0	172.0
55	103.4	—
60	112.8	206.4
70	131.6	240.8
80	150.4	275.2
90	169.2	309.6
100	188.0	344.0

幅mm×長さmm	1000×1200
厚さmm	質量 (kg/枚)
60	67.7
65	73.3
70	79.0
75	84.6
80	90.2
85	95.9

幅mm×長さmm	600×1000
厚さmm	質量 (kg/枚)
90	50.8
100	56.4
110	62.0
120	67.7
130	73.3
140	79.0
150	84.6

▲: 端部カール対応・トリミング品もあります。

★: Ex品(そり改良品)もあります。

+ : プレーナー品、プレス・フィニッシュ品の在庫もあります。

#### 寸法公差表

### タイバー®UHMW-PE板

(TIVAR®UHMW-PE Plates) 単位: mm

厚さ	公差
1~ 2	±0.4
3~ 5	±0.6
6	±0.7
8~150	-0以上
幅	公差
600, 1000, 1220	0~+30.0
長さ	公差
1000, 1200 2000, 3000	0~+30.0

\*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

\*黒色(太字)数値で表示は在庫品です。 青色(細字)数値で表示は受注生産品です。

※ ( )はQUADRANT-EPP社の製品名です。

※ [ ]は旧製品名です。