

エルタライトPET-P板
(Ertalyte®PET-P) (PET100)

幅mm×長さmm	610×1000
厚さmm	質量 (kg/枚)
8	6.8
10	8.5
12	10.2
15	12.7
20	17.0
25	21.2
30	25.4
35	29.7
40	33.9
45	38.2
50	42.4
60	50.9
70	59.4
80	67.8
100	84.8

エルタライトTX PET-P板
(Ertalyte®TX PET-P) (PET200)

幅mm×長さmm	610×1000
厚さmm	質量 (kg/枚)
8	7.0
10	8.8
12	10.5
15	13.2
20	17.6
25	22.0
30	26.4
40	35.1
50	43.9

寸法公差表

エルタライトPET-P板

(Ertalyte®PET-P Plates) 単位: mm

厚さ	公差
8~ 10	0~+1.4
12~ 25	0~+2.0
30~ 50	0~+3.0
60~ 70	0~+4.0
80~100	0~+5.5
幅	公差
610	0~+30.0
長さ	公差
1000	0~+30.0

エルタライトPET-P丸棒
(Ertalyte®PET-P) (PET100)

長さmm	1000
外径mm	質量 (kg/本)
10	0.11
12	0.16
15	0.25
20	0.44
25	0.68
30	0.98
36	1.41
40	1.75
45	2.21
50	2.73
56	3.42
60	3.93
70	5.35
80	6.98
90	8.84
100	10.9
110	13.2
120	15.7
130	18.4
140	21.4
160	27.9
180	35.4
200	43.6

寸法公差表

エルタライトPET-P丸棒

(Ertalyte®PET-P Rods) 単位: mm

外径	公差
10~ 20	0~+1.2
25~ 30	0~+1.4
36~ 40	0~+1.6
45~ 56	0~+1.8
60~ 70	0~+2.1
80	0~+2.5
90	0~+2.7
100	0~+3.0
110	0~+3.5
120	0~+4.0
130~140	0~+4.3
160	0~+5.0
180	0~+5.5
200	0~+6.0
長さ	公差
1000	0~+30.0

エルタライトTX PET-P丸棒
(Ertalyte®TX PET-P) (PET200)

長さmm	1000
外径mm	質量 (kg/本)
10	0.14
20	0.45
25	0.71
30	1.02
36	1.46
40	1.81
45	2.29
50	2.83
60	4.07
70	5.54
80	7.23
90	9.16
100	11.30

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。

※ () はQUADRANT-EPP社の製品名です。

※ () は旧日本ポリベンコ(株)の製品名です。