



MC-E車輪

| 型番 | 外径 D (mm) | タイヤ幅 R (mm) | 軸穴径 d (mm) | ボス幅 W (mm) | 回転抵抗係数 | 最大許容荷重 (N) [kgf] ※ | 参考質量 (g) |
|--------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|
| 50×23 | 50 | 23 | 10 | 28 | 0.050 | 785 [80] | 40 |
| 65×25 | 65 | 25 | 10 | 30 | 0.038 | 1,079 [110] | 65 |
| 75×32 | 75 | 32 | 10 | 37 | 0.033 | 1,667 [170] | 115 |
| 100×33 | 100 | 33 | 12 | 38 | 0.030 | 2,550 [260] | 200 |

*軸径 (d) を再加工される場合はクリアランスを十分とるように設計して下さい。

*高速連続使用時は当社支店、営業所等にお問い合わせ下さい。

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。

※最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。

※〔 〕は従来の単位・数値です。