








ロボット用TIGトーチ

TIG Welding torch for Robot use

| 代表機種 | TA-1000,1400,1600 | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | 電流 Welding current | トーチ形式 Torch model | 部品コード Parts code |
| トーチボディー (トーチ本体) Torch bodies | 150 A用 | YT-158TJR (空冷式) Air cooling type | 4A07762  |
| | 300 A用 | YT-306TJR (水冷式) Water cooling type | 4A07757  |

| | サイズ | YT-158TJR | YT-306TJR |
|----------------|-------------------------------|--|---|
| ノズル Nozzles | 6 mm | TGN 00609 | TGN 00609 |
| | 8 mm | TGN 00808 | TGN 00808 |
| | 10 mm | TGN 01007 | TGN 01007 |
| コレット Collet | | (前)  4つ割り (1本使用) Four pieces type (後)  2つ割り (1本使用) Two pieces type 計2本使用 | (前)  2つ割り (1本使用) 3.2φ Two pieces type 4つ割り (1本使用) 1.6, 2.4φ Four pieces type (後)  2つ割り (1本使用) Two pieces type 計2本使用 |
| | 1.6 mm | (前) TEC 01616 (後) TEC 01613 | (前) TEC 01616 (後) TEC 01613 |
| | 2.4 mm | (前) TEC 02416 (後) TEC 02414 | (前) TEC 02416 (後) TEC 02414 |
| | 3.2 mm | — | (前) AGT 41070 (後) TEC 03208 |
| | コレット ボディー Collet bodies | |  |
| 1.6 mm | | TEB 30159 | TEB 30159 |
| 2.4 mm | | TEB 30160 | TEB 30160 |
| | 3.2 mm | — | TEB 30161 |
| キャップ Caps | S | TKK 15112 | TKK 15112 |