

トレードシリーズリコイルキット



リコイル独自のめねじ補修キットは、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用として世界中で広く使用されています。

以下のパーツが赤いプラスチック製の箱に入っています。

セット内容

- 下穴用ドリル (M12-1/2以下*)
- リコイルタップ #2 (HSS)
- リコイル (長さ1.5D)
- 挿入工具 (M12-1/2以下 タップハンドル付き)
- マグネット付き折取工具 (M12-1/2以下*)

*BSP/NPTは1/8のみ

スパークプラグ用キットにはパイロットタップが入っています。パイロットタップはドリルを使うことなくオーバーサイズのタップを立てることができ、また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。

※止り穴には使用できません。

※パイロットタップ付リコイルキット・スーパープラグ用リコイルキットには、挿入工具のタップハンドルは付属されていません。

トレードシリーズリコイルキット (METRIC)

並目	部品番号	インサート入数	細目	部品番号	インサート入数	極細目	部品番号	インサート入数	スパークプラグ	部品番号	インサート入数
M2-0.4	35028	15									
M2.2-0.45	35018	15									
M2.5-0.45	35258	15									
M3-0.5	35038	15									
M3.5-0.6	35358	15									
M4-0.7	35048	15									
M5-0.8	35058	15									
M6-1.0	35068	15									
M7-1.0	35078	15									
M8-1.25	35088	15	M8-1.0	37088	15						
M9-1.25	35098	15	M9-1.0	37098	15						
M10-1.5	35108	10	M10-1.25	37108	10	M10-1.0	38108	10	M10-1.0	38108-2	10
M11-1.5	35118	10	M11-1.25	37118	10	M11-1.0	38118	10			
M12-1.75	35128	10	M12-1.5	37128	10	M12-1.25	38128	10	M12-1.25	38120-2	10
M13-1.75	35138	10	M13-1.5	37138	10						
M14-2.0	35148	6	M14-1.5	37148	6	M14-1.25	38148-1	6	M14-1.25	38148-2	10
M15-2.0	35158	6	M15-1.5	37158	6				M14-1.25	38147	9
M16-2.0	35168	6	M16-1.5	37168	6						
M18-2.5	35188	6	M18-2.0	37188	6	M18-1.5	38188-1	6	M18-1.5	38188	6
M20-2.5	35208	6	M20-2.0	37208	6	M20-1.5	38208	6			

パイロットタップ付 リコイルキット	部品番号	インサート入数
M6-1.0	35063	15
M8-1.25	35083	10
M10-1.5	35103	10
M10-1.25	37103	10
M12-1.75	35123	10
M12-1.5	37123	10
M14-1.5	37143	6