

エンクロージャーヒーター



同梱品：


- PTC ヒーター
- クイックランプコネクター
- 固定部品

注記：

- エンクロージャー内の正確な温度調節を行うには、エンクロージャー内用サーモスタットあるいはデジタル式エンクロージャー内温度表示&サーモスタットのご使用をお勧めします。
- 搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用してヒーターを制御することを推奨します。
- エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーターを複数使用したほうが効果的です。
- 結露の発生を防止するために、ヒーターを併せてお取り付けになることを推奨します。

取得認証：

242 ページ参照



連続熱出力 10 - 150 W, ファンなし

品番	数量 / パック	3105.310	3105.320	3105.330	3105.340	3105.350	3105.360	3105.370
幅 (B) mm		45	45	64	64	64	90	90
高さ (H) mm		120	120	155	155	230	165	180
奥行き (T) mm		46	46	56	56	56	75	75
連続熱出力 (T _a = 10°C) W		8 - 10	18 - 20	23 - 30	49 - 50	63 - 75	86 - 100	130 - 150
定格電圧 V, ~, Hz		110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60
適用ヒューズ A		2	2	4	4	4	4	4