

熱中症暑さ指数計

暑さ指数 温度 湿度 電波時計 校正対応

No.8311-00 価格¥8,500 (税抜き)
SK-160GT

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワー
時計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓上

【特長】

- 熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数 (WBGT 指数) の測定が容易にできる
- 屋内専用タイプで壁掛けと卓上の設置が可能
- 離れていても見やすい大きめの LCD 表示
- 電波時計、アラーム機能 (ブザー、LED) 付

【仕様】

測定範囲	温度：0.0～50.0℃ 湿度：20.0～95.0%rh 暑さ指数：0～50℃ (演算値)
測定精度	温度：±1.0℃ (at 10～40℃)、±1.5℃ (左記以外) 湿度：±5%rh (at 20～30℃、40～70%rh) ±8%rh (上記以外)
分解能	温度：0.1℃ 湿度：0.1%rh 暑さ指数：1℃
サンプリング	約 30 秒
アラーム設定	暑さ指数 0～50℃の範囲で設定可能
時計	電波時計 (40/60kHz 自動受信 12/24 時間表示) ※電波を受信していないときはクォーツ精度で動作。月差 ±45 秒
電源	単 3 形電池 3 本
電池寿命	約 1 年 (アルカリ電池使用、1 日 1 回アラーム)
音量	約 70dB
使用環境	0～50℃ 95%rh 以下 (結露なきこと)
寸法・質量	約 (W)225×(H)165×(D)25mm 約 500g (電池含む)



●ヨコ約 195mm タテ約 92mm の大きな液晶です。

デジタル温湿度計

暑さ指数 インフルエンザ 温度 湿度 校正対応

No.1078-00 価格¥3,800 (税抜き)
PC-7980GTI

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワー
時計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓上

【特長】

- 熱中症暑さ指数を 5 段階で表示
設定した WBGT 値でアラームを鳴らす警報機能付
- 季節性インフルエンザ指数を 3 段階で表示
- 今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
- 時刻表示・WBGT 表示・絶対湿度表示を切り替え可能

【仕様】

測定範囲	温度：-9.9～50.0℃ 湿度：20～90%rh
測定精度	温度：±1.0℃ (at 10～40℃) ±1.5℃ (上記以外) 湿度：±5%rh (at 20～30℃、40～70%rh) ±8%rh (上記以外)
熱中症計	暑さ指数 WBGT 値 (演算表示) / 5 段階 LCD 表示
季節性インフルエンザ	絶対湿度 (演算表示) / 3 段階 LCD 表示
電源	単 4 形電池 2 本
電池寿命	約 1 年 (温度 20℃、湿度 50%rh 雰囲気にて)
音量	約 75dB
材質	ABS 樹脂・アクリル樹脂
寸法・質量	約 (W)100×(H)120×(D)17mm 約 143g (電池含む)
入り数	12×6 カートン入



スタンド使用例