

# 製品仕様

## パワーユニット/コントローラー



パワーユニット 150



パワーユニット 47



パワーユニット F164RJ  
(HBA ガン専用)

写真は AC100V  
電圧により銘板の名が異なります。



G165  
(コブラガン専用)

| 型式               | パワーユニット150        | パワーユニット47     | パワーユニットF164RJ      | G165               |
|------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 入力電圧             | DC24V             | AC90~240V     | AC100/115/200/230V | AC120V(AC100V使用可能) |
| 入力周波数            | 50/60Hz兼用         |               |                    |                    |
| 二次側出力 (定格出力電圧)   | AC3.5kV~AC7.0kV可変 | AC3.5kV~7kV可変 | AC3.85kV           | AC5kV(AC4.2kV)     |
| 二次側短絡電流 (最大)     | 5mA               | 4mA           | 1.0mA              | 3mA                |
| 消費電力 (最大)        | 24VA              | 60VA          | 10VA               | 40VA               |
| 出力端子数            | 2個                |               |                    |                    |
| 外形寸法W×D×H (取付足含) | 126×144×115mm     | 157×165×115mm | 165×98×105mm       | 115×99×137mm       |
| 重量               | 約3.1kg            | 約5kg          | 約4kg               | 約3kg               |
| リモートON/OFF回路     | あり                |               | なし                 |                    |
| 出力異常検知/自動停止回路    |                   | あり            |                    | なし                 |
| イオンバランス調整回路      |                   | あり            |                    | なし                 |
| 適用規格             | CE/RoHS           |               |                    | —                  |

| 機種別対応    | タイプ        | パワーユニット150 |                         | パワーユニット47 |                           | パワーユニットF164RJ |                           | G165 |        |
|----------|------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------|------|--------|
|          |            | 対応         | 制限                      | 対応        | 制限                        | 対応            | 制限                        | 対応   | 制限     |
| スタティックバー | R50        | ×          | バー全長+ケーブル長で8mまで         | ×         | バー2本、バー全長とシールドケーブル長合計5mまで | ×             | バー2本、バー全長とシールドケーブル長合計5mまで | ×    |        |
|          | MEB/MEB-RS | ×          |                         | ×         | バー2本、バー全長5mまで             | ×             |                           | ×    |        |
|          | MEB-CE     | ×          | バー全長+ケーブル長で5mまで         | ×         | バー2本、バー全長とシールドケーブル長合計5mまで | ×             |                           | ×    |        |
|          | MF-4N      | ×          | バー全長+ケーブル長で8mまで         | ×         | バー2本、バー全長とシールドケーブル長合計5mまで | ×             |                           | ×    |        |
|          | SS50-CE    | ×          | バー全長+ケーブル長で8mまで         | ×         | バー2本、バー全長とシールドケーブル長合計5mまで | ×             |                           | ×    |        |
| エアガン     | COBRA      |            |                         |           | ×                         |               |                           |      | ガン2台まで |
|          | ES         | ×          | ガン1台、シールドケーブル長5m        | ×         | ガン2台、シールドケーブル長5mまで        | ×             |                           | ×    |        |
|          | HBA        | ×          |                         | ×         | ガン2台、ケーブル長6mまで            | ×             | ガン2台、ケーブル長6mまで            | ×    |        |
| エアノズル    | R36/R55    | ×          | ノズル2ヶ+ケーブル長で8mまで        | ×         | ノズル2ヶ、シールドケーブル長5mまで       | ×             |                           | ×    |        |
|          | H          | ×          | シールドタイプノズル2ヶ+ケーブル長で8mまで | ×         | ノズル総数20ヶまで(連結タイプ)         | ×             |                           | ×    |        |
|          | HS-3       | ×          |                         | ×         | ノズル総数20ヶ(連結タイプ)           | ×             |                           | ×    |        |
| ブロー      | AS-21      | ×          |                         |           | 2台                        |               |                           | ×    |        |