

# HG GCNXS

## HGコーティング超硬NXショート刃 (4枚刃)

HG-Coating N High Helix Carbide Short (4-Flutes)



外径5~12



外径16・20



●HG GCNXSのショート刃エンドミルです。

●HG-Coating High Helix Carbide Short (4-Flutes)

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
◎	◎	◎	○	○	○	◎	○			○

### VAN:HGCGNXS・外径

単位:mm  
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	刃数 Number of Flutes	在庫 Stock	
5	13	50	6	4	●	
6	13	50	6	4	●	
8	19	60	8	4	●	
10	22	70	10	4	●	
12	26	75	12	4	●	
16	32	100	16	4	●	
20	38	110	20	4	●	

●…標準在庫品

Standard stock.

□…特定代理店在庫品

当社までお問い合わせください。

Stocked by specified distributor.

Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、HG GCNXS ○ とご指定ください。