


FFB2T

2枚刃ボールショート刃
2-Flutes Ball Nose Short

汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helixラフィング
Roughingボール
エンド
Ball NoseコーナR
Corner Radiusアルミ用
For Aluminium特殊
加工用
For Special超硬
H
ンズ
ミル
Carbide End Mills汎用
2枚刃
Square 2Flute汎用多刃
Square Multiハイ
ヘリックス
High Helixラフィング
Roughingボール
エンド
Ball NoseコーナR
Corner Radiusコンビネーション
シャンク
Combinationアルミ用
For Aluminiumキー溝用
For Key Way特殊
加工用
For Specialハイス
S
ンズ
ミル
High Speed Steel End Mills

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○	○	○	○	○		○	

VAN:2FB・R

単位:mm
Unit:mm

R Radius	外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
0.5	1	1	50	6	●	
0.55	1.1	1.5	50	6	□	
0.6	1.2	1.5	50	6	□	
0.65	1.3	1.5	50	6	□	
0.7	1.4	1.5	50	6	□	
0.75	1.5	3	50	6	●	
0.8	1.6	3	50	6	□	
0.85	1.7	3	50	6	□	
0.9	1.8	3	50	6	□	
0.95	1.9	4	55	6	□	
1	2	4	55	6	●	
1.05	2.1	4	55	6	□	
1.1	2.2	4	55	6	□	
1.15	2.3	4	55	6	□	
1.2	2.4	4	55	6	□	
1.25	2.5	5	55	6	●	
1.3	2.6	5	55	6	□	
1.35	2.7	5	55	6	□	
1.4	2.8	5	55	6	□	
1.45	2.9	6	60	6	□	
1.5	3	6	60	6	●	
1.55	3.1	6	60	6	□	
1.6	3.2	6	60	6	□	
1.65	3.3	6	60	6	□	