

# スーパーピタットチューブ

業界初!!

電線サイズ AWG28 から  
**"ズレない" "落ちない"**  
 を実現! 作業効率 UP!!

マークチューブが抜けて  
 お困りではないですか?

電線挿入時断面

**POINT 1**

低温時でも  
 ウォーマー  
 いらす

**POINT 2**

電線へ挿入後、  
 自然にズレない  
 落ちない

**POINT 3**

挿入後、電線の間を  
 スムーズに指で  
 移動できる

**POINT 4**

挿入時に  
 挿入障害が  
 起きない

**POINT 5**

スプリング  
 端子台に  
 有効

環境温度に影響を受けない柔軟性! **鮮明な印字を実現!**

使用可能印字機メーカー キヤノン、シーティーケイ、壬生電機製作所

※尚、マックス製レタツインシリーズは構造上使用(印字)できません

※RoHS2 指令・REACH 規制に適合 ※特許申請済

収納しやすく  
 便利!

ホビン付き

ホビンは  
 取り外し  
 簡単!

梱包形態

※内径2.3~4.2φのチューブのみホビン付きとなります

**難燃耐熱**  
 の機能が  
 加わりました!

## ◆SPTマーキングチューブ

型番	内径(mm)	仕上外形範囲(mm)	肉厚	巻数(m)・カラー
SPT2.3-1-100	2.3	1.1~2.0	0.4	100 白
SPT3.0-1-100	3.0	1.7~2.9		
SPT3.2-1-100	3.2	1.9~3.1		
SPT3.4-1-100	3.4	2.0~3.3		
SPT3.6-1-100	3.6	2.1~3.5		
SPT3.8-1-100	3.8	2.4~3.7		
SPT4.2-1-100	4.2	3.0~4.1		
SPT5.5-1-100	5.5	4.0~5.1	0.5	
SPT6.5-1-100	6.8	5.0~6.1		

## ◆SPTFマーキングチューブ

型番	内径(mm)	仕上外形範囲(mm)	肉厚	巻数(m)・カラー
SPTF2.3-1-100	2.3	1.1~2.0	0.4	100 白
SPTF3.0-1-100	3.0	1.7~2.9		
SPTF3.2-1-100	3.2	1.9~3.1		
SPTF3.4-1-100	3.4	2.0~3.3		
SPTF3.6-1-100	3.6	2.1~3.5		
SPTF3.8-1-100	3.8	2.4~3.7		
SPTF4.2-1-100	4.2	3.0~4.1		
SPTF5.5-1-100	5.5	4.0~5.1	0.5	
SPTF6.5-1-100	6.8	5.0~6.1		

**1 UL VW-1 準拠**

※F-(電安法)マーク合格 日本品質保証機構(JQA)に登録(難燃性任意登録制度)

**2 耐熱 105°C**



商品に関するお問い合わせ・ご注文は



株式会社 **セフティデンキ**

〒165-0024 東京都中野区松が丘2-33-17  
 TEL:03-3950-3134 FAX:03-3950-0081

<http://www.safety.co.jp/>