

## エクスプローラー マルチ 多用途に対応する切断砥石



ユニークなコンセプトの1(1.6)mm厚切断砥石。タイル、塩ビ管、ブロック、レンガ、アルミ、セラミックからステンレス、一般鋼まで「金属」「非金属」を問わず、幅広いレンジの材料を優れた性能で切断することが出来ます。



品番・粒度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW100XPGYC10-60	105	1.0	15	C60T	10
2TW125XPGYC10-60	125	1.0	22	C60T	10
2TW150XPGYC16-46	150	1.6	22	C46T	10
2TW180XPGYC16-46	180	1.6	22	C46T	10

## エクスプローラー ALU 切断 アルミ専用切断砥石



ノートンオリジナルの砥粒と結合剤の絶妙なコンビネーションにより、従来切断砥石では難のあったアルミの切断が容易になりました。切断時に於ける、アルミ材料の溶着を抑制し、スムーズで継続的な作業を可能にします。



品番・粒度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW100XPYA10-60	105	1.0	15	A60Q	10
2TW125XPYA10-60	125	1.0	22	A60Q	10

## レジンイド オールインワン砥石 非金属・金属用



## マルチ 1-2-3 多目的用途オールインワン砥石



ノートン1-2-3とエクスプローラーマルチが合体。「マルチ1-2-3切断・研削・研磨砥石」は「切断」「研削」「粗研磨」工程に対応、更に非金属、非鉄金属から一般金属のワーク材まで対応する多目的オールインワン砥石。これは「多種多様な材料に対して作業の開始から終わりまで」に一枚で対応するレジンイド砥石です。



品番・粒度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW100MT123-46	100	2.4	15	AC46S	10
2TW125MT123-46	125	2.4	22	AC46S	10

## ノートン 1-2-3 「切る」「削る」「磨く」のオールインワン砥石



ノートン1-2-3はグラインダーの作業角度を変えることで「切断」「研削」「粗研磨」工程を実現します。一枚の砥石を取り付けたまま3工程が出来るので取り替えの手間がかかりません。「作業の開始から終わりまで」を一枚で対応するレジンイド砥石です。



品番・粒度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW1001231BA22-46	100	2.2	15	A46S	10
2TW1251231BA22-46	125	2.2	22	A46S	10