



# A型切断器

アセチレンガス用／プロパンガス用

A型切断器 CT-02

A切 直頭 CT-02S

A切 頭45° CT-02K

JJAA 日本溶接協会認定品

NEW



A切 両用器 CTW-A

A切 レバー式 CL-02/CL-02V



A切 600L/650L/700L/750

CT-02-600/650/700/750

※別注にて その他寸法の長竿 製作します



型 式	全 長	重 量	切断能力	火 口 番 号
A型切断器 CT-02	500mm	880g	1~100mm	1. 2. 3
A切 直頭 CT-02S	520	960	1~100	1. 2. 3
A切 頭45° CT-02K	500	890	1~100	1. 2. 3
A切 両用器 CTW-A	500	1080	切断能力 1~100 溶接能力 2.5~12	切断 1. 2. 3 溶接 250. 315. 400 火口 500. 630. 800. 1000
A切 レバー式 CL-02	700	1000	1~100	1. 2. 3
A切 レバー式 高圧調整バルブ付 CL-02V	700	1050	1~100	1. 2. 3
A切 600L/650L/700L/750L CT-02-600/650/700/750	600/650/700/750	930/960/990/1020	1~100	1. 2. 3

※別注にてプロパンガス用も製作します。 ※火口の有無を御注文時に御命令下さい。