

仕様

寸法(幅×長さ)		電圧(V)		容量(W)		W密度(w/cm ²)		型番	商品コード
in	mm換算			120V	100V換算	120V	100V換算		
1"×5"	25×127	120	100	25	18	0.78	0.55	010050C1	SRH105
1"×10"	25×254	120	100	50	35	0.78	0.55	010100C1	SRH110
1"×15"	25×381	120	100	75	53	0.78	0.55	010150C1	SRH115
1"×20"	25×508	120	100	100	70	0.78	0.55	010200C1	SRH120
1"×25"	25×635	120	100	125	88	0.78	0.55	010250C1	SRH125
1"×30"	25×762	120	100	150	105	0.78	0.55	010300C1	SRH130
1"×35"	25×889	120	100	175	123	0.78	0.55	010350C1	SRH135
1"×40"	25×1016	120	100	200	140	0.78	0.55	010400C1	SRH140
2"×5"	51×127	120	100	50	35	0.78	0.55	020050C1	SRH205
2"×10"	51×254	120	100	100	70	0.78	0.55	020100C1	SRH210
2"×15"	51×381	120	100	150	105	0.78	0.55	020150C1	SRH215
2"×20"	51×508	120	100	200	140	0.78	0.55	020200C1	SRH220
2"×25"	51×635	120	100	250	175	0.78	0.55	020250C1	SRH225
2"×30"	51×762	120	100	300	210	0.78	0.55	020300C1	SRH230
2"×35"	51×889	120	100	350	245	0.78	0.55	020350C1	SRH235
2"×40"	51×1016	120	100	400	280	0.78	0.55	020400C1	SRH240
3"×5"	76×127	120	100	75	53	0.78	0.55	030050C1	SRH305
3"×10"	76×254	120	100	150	105	0.78	0.55	030100C1	SRH310
3"×15"	76×381	120	100	225	158	0.78	0.55	030150C1	SRH315
3"×20"	76×508	120	100	300	210	0.78	0.55	030200C1	SRH320※
3"×25"	76×635	120	100	375	263	0.78	0.55	030250C1	SRH325
3"×30"	76×762	120	100	450	315	0.78	0.55	030300C1	SRH330
3"×35"	76×889	120	100	525	368	0.78	0.55	030350C1	SRH335
3"×40"	76×1016	120	100	600	420	0.78	0.55	030400C1	SRH340
4"×5"	102×127	120	100	100	70	0.78	0.55	040050C1	SRH405
4"×10"	102×254	120	100	200	140	0.78	0.55	040100C1	SRH410
4"×15"	102×381	120	100	300	210	0.78	0.55	040150C1	SRH415
4"×20"	102×508	120	100	400	280	0.78	0.55	040200C1	SRH420
4"×25"	102×635	120	100	500	350	0.78	0.55	040250C1	SRH425
4"×30"	102×762	120	100	600	420	0.78	0.55	040300C1	SRH430
4"×35"	102×889	120	100	700	490	0.78	0.55	040350C1	SRH435
4"×40"	102×1016	120	100	800	560	0.78	0.55	040400C1	SRH440
5"×5"	127×127	120	100	125	88	0.78	0.55	050050C1	SRH505
5"×10"	127×254	120	100	250	175	0.78	0.55	050100C1	SRH510
5"×15"	127×381	120	100	375	263	0.78	0.55	050150C1	SRH515
5"×20"	127×508	120	100	500	350	0.78	0.55	050200C1	SRH520
5"×25"	127×635	120	100	625	438	0.78	0.55	050250C1	SRH525
5"×30"	127×762	120	100	750	525	0.78	0.55	050300C1	SRH530
5"×35"	127×889	120	100	875	613	0.78	0.55	050350C1	SRH535
5"×40"	127×1016	120	100	1000	700	0.78	0.55	050400C1	SRH540※
6"×5"	152×127	120	100	150	105	0.78	0.55	060050C1	SRH605
6"×10"	152×254	120	100	300	210	0.78	0.55	060100C1	SRH610
6"×15"	152×381	120	100	450	315	0.78	0.55	060150C1	SRH615
6"×20"	152×508	120	100	600	420	0.78	0.55	060200C1	SRH620
6"×25"	152×635	120	100	750	525	0.78	0.55	060250C1	SRH625
6"×30"	152×762	120	100	900	630	0.78	0.55	060300C1	SRH630
6"×35"	152×889	120	100	1050	735	0.78	0.55	060350C1	SRH635
6"×40"	152×1016	120	100	1200	840	0.78	0.55	060400C1	SRH640

※これらの製品は取寄品です。



UL® File No.E52951

最大幅 × 最大長：914mm×3048mm

厚さ：1.40mm(リード線接続部を除く)

重さ：0.24g/cm²

最高使用温度：UL 認定最高温度 220℃

最低環境温度：-62℃

最大電力：最大ワット密度表 参照

リード線：フッ素樹脂被覆 (200℃)

リード線長：305mm^{+38mm}
-13mm

最大ワット密度

ワット密度 (w/cm²)

