

〈Eシリーズ〉 引張バネ

品番	線径 (d)	外径 (OD)	自由長さ (H)	員数
E005-11	0.50	5.00	29.10	3
E063-11	0.60	6.30	35.50	3
E008-06	0.70	8.00	32.40	3
E008-13	1.00	8.00	29.70	3
E010-06	1.20	10.00	47.30	3
E010-04	0.80	10.00	69.30	2
E013-07	1.00	12.50	63.60	2
E016-03	1.20	16.00	78.50	2
E016-07	1.40	16.00	85.70	2
E020-01	1.60	20.00	63.40	2
E010-12	1.40	10.00	104.70	1
E013-12	1.60	12.50	122.10	1
E016-11	1.80	16.00	100.20	1
E020-04	1.60	20.00	138.60	1
E020-11	2.00	20.00	116.20	1

〈Sシリーズ〉 引張バネ

品番	線径 (d)	外径 (OD)	自由長さ (H)	員数
S055-01	0.50	5.50	35.00	2
S035-01	0.60	3.50	25.00	2
S035-02	0.60	3.50	35.00	2
S080-01	0.65	8.00	30.00	2
S080-02	0.65	8.00	50.00	2
S055-02	0.60	5.50	50.00	2
S055-03	0.60	5.50	70.00	2
S055-04	0.90	5.50	25.00	2
S055-06	0.90	5.50	35.00	2
S060-01	0.90	6.00	25.00	2
S060-02	0.90	6.00	35.00	2
S080-03	0.90	8.00	50.00	2
S080-04	0.90	8.00	70.00	2
S100-01	1.60	13.20	90.00	1
S110-01	2.00	15.00	100.00	1